

Continulicht, met geïntegreerde LED, blauw, AC 230 V, Diameter 70 mm



Algemene technische gegevens	
productmerknaam	SIRIUS
productbenaming	Continulicht-element
uitvoering van het optische signaal	permanent licht
type spanning van de bedrijfsspanning	AC
bedrijfsspanning	
• 1 bij AC bij 50 Hz nominale waarde	230 V
• 1 bij AC bij 60 Hz nominale waarde	230 V
relatieve positieve tolerantie van de bedrijfsspanning	10 %
relatieve negatieve tolerantie van de bedrijfsspanning	-10 %
opgenomen stroom maximaal	35 mA
levensduur van de led	100 000 h
kleur	blauw
bevestigingswijze	Bajonet
• referentiemarkering volgens EN 61346-2	P
• componentcodering volgens IEC 81346-2:2009	P
Mechanische gegevens	
buitendiameter van het signaalzuilelement	70 mm

Verlichtingsmiddel	
productbestanddeel verlichtingsmiddel	Ja
aard van de verlichting	LED
lichtsterkte	0,09 cd
lichtsterkte	0,06 ... 0,13 cd

Omgevingsomstandigheden	
omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	-20 ... +50 °C
beschermingsklasse IP	IP65
hoogte	65,5 mm
breedte	70 mm

Approbaties/certificaten			
General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity	other



[Confirmation](#)

### Verdere informatie

**Informatie- en downloadcenter (catalogi, brochures,...)**

<http://www.siemens.com/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (online-bestelsysteem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/nl/nl/Catalog/product?mfb=8WD4450-5AF>

**CAX-online-generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mfb=8WD4450-5AF>

**Service&Support (handboeken, gebruiksaanwijzingen, certificaten, prestatiegrafieken, FAQ's,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/nl/ps/8WD4450-5AF>

**Fotodatabank (productfoto's, 2D-maatschetsen, 3D-modellen, apparaatschakelschema's, EPLAN macro's, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=8WD4450-5AF&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8WD4450-5AF&lang=en)



Laatste wijziging:



WS 4444;  
W6.8333; 8WD44...\_ALL  
13-11-2018