

Mini Docking Station Universale USB 3.0 a VGA e Gigabit Ethernet - Adattatore USB3.0 a VGA / Ethernet 2 in 1

Product ID: USB31GEVG



La mini docking station per laptop USB 3.0 USB31GEVG consente di creare una workstation portatile aggiungendo le porte di collegamento VGA e Gigabit Ethernet all'Ultrapbook™ o laptop mediante un singolo host USB 3.0: una soluzione da viaggio che offre due porte di connettività che non sono sempre disponibili sui moderni computer portatili.

Questa leggera mini docking station è ideale per gli ambienti mobili grazie al cavo integrato e non richiede un adattatore di alimentazione esterno. Inoltre, questa mini docking station si inserisce perfettamente nella borsa da viaggio grazie al design compatto e portatile. Quando si è in viaggio, USB31GEVG è un accessorio per laptop indispensabile in quanto elimina il fastidio di dover trasportare più adattatori consolidando due porte di collegamento essenziali in un solo comodo dispositivo.

Aggiungere un monitor esterno, un proiettore o una TV al laptop o al computer desktop non è mai stato così semplice! Questa mini docking station multifunzione sfrutta l'interfaccia USB 3.0 (5 Gbps) ad ampia larghezza di banda funzionando come una scheda grafica esterna con uscita VGA e con il supporto di risoluzioni fino a 2048x1152 (QWXGA). Una soluzione versatile che permette di trasformare un'area di lavoro in una postazione di lavoro condivisa da viaggio, questa mini docking station integra inoltre una porta RJ45 offrendo la larghezza di banda Gigabit cablata e connessioni di rete più veloci negli ambienti in cui una normale connessione WiFi non è affidabile o disponibile.

Per risparmiare tempo, la configurazione è semplice e senza problemi. La docking station portatile scarica automaticamente il driver più recente quando viene collegata a un sistema Windows® con una connessione di rete attiva.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Aggiungendo le opzioni di connettività essenziali è possibile lavorare comodamente all'Ultrabook o sul laptop quando si è in viaggio o fuori ufficio
- Permette di utilizzare l'Ultrabook o il laptop come workstation a più display grazie al supporto di monitor esterni e all'esecuzione di più applicazioni su schermi diversi
- Consente il collegamento al proiettore o display dotato di VGA e la visualizzazione di contenuti multimediali nell'ambiente domestico o di entusiasmanti presentazioni nelle sale riunioni
- Consente di aggiungere un display supplementare oltre all'accesso alla rete Gigabit cablata al laptop slimline
- Consente il collegamento del laptop a una rete Gigabit cablata quando non è disponibile una connessione WiFi, ad esempio in aule e uffici

Features

- Permette di aggiungere un'uscita VGA e una porta Gigabit Ethernet RJ45 da 10/100/1000 mediante un singolo collegamento USB 3.0
- Compatto e leggero - due possibilità di collegamento in una pratica custodia da viaggio progettata per la massima portabilità
- Alimentato tramite bus USB, con cavo USB 3.0 integrato - Non richiede un adattatore di alimentazione esterno
- Configurazione semplice - I driver più recenti vengono automaticamente scaricati sui sistemi Windows® in cui è presente una connessione di rete attiva
- Porta Gigabit Ethernet RJ45 - Compatibile con IEEE 802.3, 802.3u e 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX e 1000BASE-T)
- Interfaccia USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps), retrocompatibile con USB 2.0
- Supporta risoluzioni fino a 2048x1152 (QWXGA)
- È possibile scegliere le configurazioni del display Copia, Esteso o Principale

Hardware	Warranty	3 Years
	Display supportati	1
	ID chipset	DisplayLink - DL-3700
	Porta(e) di ricarica rapida	No
	Standard del settore	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - La porta dell'hub supporta la retrocompatibilità con USB 2.0/1.1
	Supporto di 4K	No
	Tipo bus	USB 3.0
Prestazioni	Auto MDIX	Sì
	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
	Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
	Risoluzioni analogiche massime	2048x1152 (VGA) Lower resolutions are also supported.
	Specifiche generali	This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
	Supporto modalità Full Duplex	Sì
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i	Tipo/i connettori	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina 1 - RJ-45 Femmina
	Software	Compatibilità con sistemi operativi
		Windows® XP SP3 (a 32 bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® da 10.6 a 10.13.3 Chrome OS da v55 in poi
Note/requisiti speciali	Nota	I monitor in modalità estesa sono attualmente supportati solo con i prodotti basati su tecnologia DisplayLink su macOS 10.11 a 10.13.3. Questa limitazione potrebbe cambiare nelle versioni future.
	Requisiti di sistema e cavi	Sistema di computer dotato di USB con porta USB 3.0 disponibile
Indicatori	Indicatori LED	1 - Connessione 1 - Attività
	Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso
		Alimentazione USB
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)

	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Umidità	10-90% RH
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.7 in [19 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	2.6 in [65 mm]
	Lunghezza cavo	4.4 in [111 mm]
	Lunghezza prodotto	2.6 in [65 mm]
	Peso prodotto	1.7 oz [48 g]
	Tipo enclosure	Plastica
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	5.9 oz [166 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore per mini docking station USB 3.0
		1 - CD con i driver
		1 - Manuale di istruzioni

Product appearance and specifications are subject to change without notice.