

CARATTERISTICHE

- Asta filettata metrica
- Conforme agli standard DIN975
- Acciaio inox 18/8 grado A2 (tipo 304 S15)
- Può essere utilizzato fino a 800 °C.
- Adatto per l'uso nella maggior parte delle applicazioni alimentari, mediche, chimiche, edili ed elettroniche

Asta filettata in acciaio inox semplice RS Pro, M8 1m

Codice RS: 280-408



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Queste aste filettate metriche in acciaio inox 1m sono completamente filettate e realizzate in acciaio inox di grado A2, con una gamma di dimensioni della filettatura disponibili: M3 (RS: 280363), M4 (RS: 280379), M5 (RS: 280385), M6 (RS: 280391), M8 (RS: 280408), M10 (RS: 280414), M12 (RS: 280420), M16 (RS: 289089) e M20 (RS: 289095).

Specifiche generali

Dimensione filettatura	M8
Materiali	Acciaio inox
In acciaio inox	A2 304
Fine	Semplice
Applicazioni	Progetti di costruzione, legno, metalli,

Specifiche meccaniche

Tipo lunghezza filettatura	Completamente filettato
Lunghezza	1m

Omologazioni

Standard soddisfatti	DIN 975
-----------------------------	---------

RS Stock No.	Size	Length
280363	M3	1m
280379	M4	1m
280385	M5	1m
280391	M6	1m
280408	M8	1m
280414	M10	1m
280420	M12	1m
289089	M16	1m
289095	M20	1m