


Kit de montage pour détecteurs optoélectroniques

O6 CLAMP BRACKET 12 MM



Application

Version	montage par cylindre de serrage, pour boîtiers, O6
---------	--

Données mécaniques

Poids	[g]	105,8
Type de montage		profil rond; (Ø 12 mm)
Dimensions	[mm]	30,8 x 3 x 48,4
Matières		inox 1.4571 (316Ti)

Accessoires

Fourniture	vis à tête cylindrique: 2 x (M3 x 14 mm)
	Cylindre de serrage: 1
	Vis à tête cylindrique: 1
	écrou: 1 x M4

E21275



Kit de montage pour détecteurs optoélectroniques

O6 CLAMP BRACKET 12 MM

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------