


Cable SATA a USB - USB 3.1 (10Gbps) - UASP

Product ID: USB312SAT3




Este cable SATA a USB es un adaptador de unidad externa que le ofrece acceso rápido y fácil a una unidad SATA, a través del puerto USB-A de su ordenador portátil o de sobremesa equipado con USB 3.1 (10Gbps).

Velocidades de transferencia más rápidas con USB 3.1

El adaptador USB 3.1 a SATA ofrece mayor ancho de banda y velocidad, con tasas de transferencia de datos de hasta 10Gbps. Es el doble de la velocidad de USB 3.0 y 20 veces más rápido que USB 2.0.

Le permite aprovechar al máximo el alto rendimiento de los modelos más recientes de unidades SSD y DD, lo cual evita los cuellos de botella en sus transferencias de datos. Además, le permite alcanzar velocidades de transferencia 70% más rápidas que USB 3.1 convencional, cuando se conecta a un ordenador compatible con UASP.



Práctico y versátil acceso a unidades

El cable adaptador SATA a USB le permite intercambiar unidades, a fin de poder copiar o recuperar datos de una unidad externa SATA SSD o DD de 2,5" o 3,5". El cable resulta ideal para técnicos informáticos que requieren rápido acceso a unidades SATA.

Solución perfecta para:

- Migración de datos
- Espacio adicional en unidades
- Duplicación de las unidades
- Creación de imágenes de discos
- Copias de seguridad y recuperación de datos



Conexiones desde cualquier lugar

El adaptador SATA a USB es una solución portátil que incluye un cable integrado, para no tener que preocuparse de olvidar de traer el cable conector consigo.

Le permite conectar fácilmente con unidades SSD o DD de 2,5" mediante alimentación por USB. El adaptador universal de alimentación incluido se utiliza cuando conecte unidades de disco duro de 3,5" o 2,5" que requieran alimentación adicional. La configuración plug-and-play del adaptador no requiere software controlador.

El modelo USB312SAT3 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Acceda rápidamente a unidades SSD y DD de 2,5" y 3,5" desde un ordenador portátil o tablet equipado con USB-A: solución ideal para profesionales de informática
- Migre sus datos o duplique una unidad
- Haga copias de seguridad de datos importantes en un dispositivo externo de almacenamiento
- Restablezca su ordenador a partir de la copia de seguridad en un disco
- Recupere datos de sus unidades SATA de generación anterior

Features

- Acceda a una unidad SATA SSD o DD desde su ordenador portátil o de sobremesa, mediante este cable SATA a USB
- Transfiera datos más rápido a hasta 10Gbps con este cable USB 3.1
- Disfrute de velocidades de lectura 70% más rápidas y velocidades de escritura 40% más rápidas, gracias a la compatibilidad con UASP
- Conecte con unidades de disco externas en cualquier lugar, mediante este adaptador SATA a USB
- Alimente unidades de 3,5" o 2,5" que requieren alimentación adicional, mediante el adaptador de alimentación incluido

Hardware	Warranty	2 Years
	Cantidad de Unidades	1
	ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM1351
	Interfaz	USB 3.1 Gen 2
	Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
	Tipo de Bus	USB 3.1 Gen 2
	Unidades Compatibles	SATA
Rendimiento	4Kn Support	Sí
	Capacidad Máxima de la Unidad	Probado con discos duros de hasta 6TB
	Compatibilidad con UASP	Sí
	Soporta Hot Swap	Sí
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
	Tipo y Velocidad	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	TRIM Support	Sí
Conector(es)	Conectores de la Unidad	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) Receptáculo (toma)
	Conectores del Host	1 - USB 3.1 USB Type-A (9 pines, Gen 2, 10Gbps) Macho
Software	Compatibilidad OS	Independiente del Sistema Operativo; No requiere de software o controladores
Indicadores	Indicadores LED	1 - Alimentación y actividad
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	2.0 A
	Consumo de Energía	24
	Corriente de Entrada	0.6 A
	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	110V-240V AC
	Tensión de Salida	12 DC
	Tipo de Enchufe	M
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 0% ~ 80%
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)

	Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Características Físicas	Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
	Ancho del Producto	0.6 in [14 mm]
	Color	Negro
	Longitud del Producto	3.3 in [85 mm]
	Peso del Producto	2 oz [57 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	11.4 oz [323 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	<p>1 - Adaptador USB 3.1 a SATA para unidades de SSD/DD de 2,5" / 3,5"</p> <p>1 - adaptador universal de alimentación (NA, RU, UE, ANZ) (longitud de cable de 94mm)</p> <p>1 - Guía rápida de inicio</p>

Product appearance and specifications are subject to change without notice.