

Article numéro: 71254

Raclette de table monolame Ultra- hygiénique avec Mini Manche, 245 mm. Re



Raclette Monolame Ultra-hygiénique moulée en une seule pièce. Elle est munie d'un bord souple et flexible assurant un nettoyage rapide et facile des tables et autres surfaces, les laissant propres et sèches

Données techniques

| | |
|--|---------------------------|
| Code EAN | 5705020712548 |
| Code Dun | 15705020712545 |
| Code de marchandise | 96039099 |
| Matériau agréé FDA (21) | Oui |
| Verre et fourchette (EU 1935/2004), Agréé par la réglementation européenne (EU) No 10/2011 | Oui |
| Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication. | Oui |
| Utilisation de Phtalates & Bisphénol A | Non |
| Matériau | Polypropylène, Caoutchouc |
| Quantité par Carton | 20 Pcs. |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm) | 1600 Pcs. |
| Couleur | Rouge |
| Hauteur | 104 mm |
| Longueur | 245 mm |
| Largeur | 50 mm |
| Colis Longueur | 380 mm |
| Colis Hauteur | 180 mm |
| Colis Largeur | 290 mm |
| Poids brut | 0.224 kg |
| Poids net | 0.211 kg |
| Pays d'origine | Denmark |
| Température max. de nettoyage (Autoclave) | 121 °Celsius |
| Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle) | 93 °Celsius |
| Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire) | 50 °Celsius |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire) | 100 °Celsius |
| Température d'utilisation min. | -20 °Celsius |
| PH min. en concentration d'utilisation | 2 |
| PH max. en concentration d'utilisation | 10.5 |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.