

## Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2 de 1,8m - Cordon Mini DP vers DP - M/M - DisplayPort 4k

Product ID: MDP2DPMM6



Le câble adaptateur Mini DisplayPort™ vers DisplayPort de 1,8 mètres MDP2DPMM6 comporte un connecteur Mini DP mâle à une extrémité et un connecteur DP mâle à l'autre, ce qui vous permet de brancher tout ordinateur portable compatible Mini DisplayPort (y compris de la gamme de produits Mac®) à un téléviseur HDTV, à un écran ou à un vidéoprojecteur muni d'une connexion DisplayPort standard.

Le câble mDP vers DP prend en charge des résolutions élevées jusqu'à 4k x 2k (3840 x 2160) à 60 Hz avec une bande passante HBR2 maximale de 21,6 Gb/s. Ce câble prend également en charge le flux MST (Multi-Stream) pour plusieurs écrans installés en série et offre un support audio en option.

Le MDP2DPMM6 bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour une fiabilité garantie et pour assurer que le contenu protégé de façon numérique s'affiche correctement grâce à des capacités HDCP et DPCP.

Remarque : Les ordinateurs portables et de bureau récents (p. ex., Apple®) sont uniquement équipés de ports Thunderbolt™. Nos câbles Mini DisplayPort vers DisplayPort peuvent être connectés à des ports Thunderbolt, ce qui vous permet de brancher vos écrans compatibles DisplayPort.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Connexion d'un écran ou vidéoprojecteur DisplayPort à des appareils dotés d'un port Mini DisplayPort

### Features

- Prise en charge de haute-résolution pouvant atteindre 4k x 2k
- Prise en charge de bande passante à débit élevé 2 (HBR2) jusqu'à 21,6 Gb/s
- Compatible avec PC, Mac et Microsoft® Surface™
- Conception et fabrication conformes aux normes DisplayPort 1.2
- Rétrocompatible avec DisplayPort 1.1
- Prend en charge la norme DPCP (DisplayPort Content Protection), ainsi que la norme HDCP
- Connecteurs plaqués or

	Warranty	Lifetime
<b>Matériel</b>	Nombre de conducteurs	19
	Placage du connecteur	Or
	Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Performance</b>	Résolutions numériques max.	4k x 2k (3840 x 2160) @ 60Hz
<b>Connecteur(s)</b>	Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
	Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches) Mâle
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	Humidité relative de 20~80 %
	Température de fonctionnement	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
	Température de stockage	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
<b>Caractéristiques physiques</b>	Calibre du fil	32 AWG
	Couleur	Noir
	Dia. ext. du câble	0.2 in [4.8 mm]
	Hauteur du produit	0.5 in [12 mm]
	Largeur du produit	0.8 in [20 mm]
	Longueur de câble	6 ft [1.8 m]
	Longueur du produit	6 ft [1.8 m]
	Poids du produit	2.4 oz [69 g]
<b>Informations d'emballage</b>	Poids brut	2.8 oz [78 g]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Câble 1,8 m Mini DisplayPort vers DisplayPort 1.2

Product appearance and specifications are subject to change without notice.