

M18 FID3-O

M18 FUEL™HEX 1/4 VISSEUSE À CHOCS

- Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm
- Vitesse de perçage plus rapide vs ancien modèle: jusqu'à 3900 tr/min et 4400 cps/min
- Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 113 mm pour accéder aux espaces restreints
- MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence
- Mode 1: idéal pour les travaux de précision
- Mode 2: idéal pour ne pas abîmer les écrous et les matériaux
- Mode 3: adapté aux applications les plus difficiles
- Mode 4: une alliance idéale entre la précision et la performance avec une vitesse, un couple et une cadence ajustés automatiquement selon l'application
- La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie
- Mandrin hexagonal 1/4" pour un changement des embouts rapide et facile
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE®M18™



REDLITHIUM™



Vitesse à vide (tr/min)	1,750/ 3,000/ 3,900/ 0 - 3,900
Cadence de frappe (Cps/min)	1,400/ 3,600/ 4,400/ 0 - 4,400
Couple max (Nm)	226
Réception	1/4" Hex
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933498061