


2212 : Ebavureur tonneau

Description



Pour tubes PEHD : **Ebavurage** intérieur / extérieur Ø 6 à 40 mm.
Pour tube cuivre : **Ebavurage** intérieur Ø 6 à 42 mm - **Ebavurage** extérieur Ø 6 à 40 mm.
Corps en polypropylène résistant aux chocs et au froid.



Références

Ref	Conditionnement	kg
221250	1	0,115

