

## 特点

- 清除脏水、适用于一般作业
- 大容量水泵特别适用于地下室排涝
- 浮动开关可自动打开和关闭泵
- 舒适的提手
- 可完全浸没并可深入工作 至 7 米
- 清除脏水、适用于一般作业
- 大容量水泵特别适用于地下室排涝

## RS Pro 230 v 防水泵、216L 交流 / 分钟

RS 号: 124-1949



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

## 商品描述属性 1

RS Pro 泵、设计用于在一般应用中清除污水。这些大容量水泵特别适用于地下室排涝、宅基排水或容器排水。提供一个浮动开关，可根据水位的变化自动打开和关闭泵。

## 一般规格

类型	潜水泵
最大流速	216L/min
输出连接大小	1" (25mm); 1-1/4" (32mm); 1-1/2" (40mm)
最大压力	20psi/10bar
主体材料	塑料
最高油液温度	35°C
应用	住宅、商业、市政和工业抽取水应用

## 机械规格

尺寸	22mm x 33mm x 37mm
----	--------------------

## 电气额定值

相位	750W
电源电压	230V/50Hz

## 保护类别

ip 等级	IPX8
-------	------

