

单
LED

10-
2603.3175K

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/10-2603.3...>

您的产品:



10-2603.3175K 单LED

操作

发光颜色: 绿色

电气特性

工作电压: 3.2 V DC

工作电流: 20 mA

光亮度: 1600 mcd

机械特性

重量: 0.001 kg

证书

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

其他

简述: 单LED, T1双针, 绿色, 3.2 V DC

照明种类: 单LED

提示: 有关LED元件安装信息, 请参阅应用指南, LED极性
发光二极管制造过程引起的亮度和波长变化可能会导致与照明度有关的细微差异。

针: 最大长度: 8mm

接线图:

X+



y-