

## Han-Mod RJ45 IDC cable jack 8P AWG 24-22



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 14 545 1562
规格	Han-Mod RJ45 IDC cable jack 8P AWG 24-22
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/09145451562">https://harting.com/09145451562</a>

### 标识

类别	插芯
原件	数据连接器
规格	Han <sup>®</sup> RJ45电缆插口

### 版本

接线方式	绝缘置换连接绝缘位移终端
公母类型	母头
针数	8

### 技术参数

导体截面积	AWG 24 ... AWG 22
线芯外径	1.7 mm
传输特性	Cat. 6A E <sub>A</sub> 级, 到 500 MHz
数据速率	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s
极限温度	-40 ... +70 °C
插拔次数	≥500
电缆直径	5 ... 9 mm

### 材料特性

材料(插芯)	聚酰胺 (PA)
--------	----------

## 材料特性

材料 ( 屏蔽 )	锌压铸 , 镀镍
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含

## 规格和认证

规格	IEC 60664-1 IEC 61984
认证	DNV GL

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	20 g
原产国	拉脱维亚
欧洲海关关税号	85389099
GTIN	5713140021587
eCl@ss	27440218 工业连接器的模块 ( 数据 )
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121552