



中文

参数表

RS Pro LED 工业照明灯

RS 库存号 : 145-5892



这款 RS Pro LED 工业照明灯，非常适用于工业和商业应用。与放电灯装置相比可显著节省能源。这些装置可用作泛光灯或低棚灯。



中文

特性

功率	150 瓦
光束角	110°
光强度	14250 Lm (流明)
灯型	LED
电压	220-240 V
色温	4000K
操作温度	-20°到+40°C
灯具	LED 芯片
使用寿命	30000 小时