

产品描述

用于 USB 的标准电缆

SIMATIC RF1000 USB 连接电缆用于 RF1000 阅读器 长度 0.5m;



| | |
|----------------------------------|---|
| 应用适宜性 | 短插接电缆，用于将 RF1000 阅读器连接至 PC |
| 导线长度 | 0.5 m |
| 电气数据 | |
| 电气连接数量 | 2 |
| 电气连接规格 | USB 插头 (A 型) /线对板插头 |
| 机械参数 | |
| 电线数量 | 4 |
| 环境条件 | |
| 环境温度 | |
| • 运行期间 | -25 ... +55 °C |
| • 存放期间 | -25 ... +55 °C |
| • 运输期间 | -25 ... +55 °C |
| • 安装时 | -25 ... +55 °C |
| 标准, 规格, 许可 | |
| 参考标示 | |
| • 符合 IEC 81346-2:2009 | WG |
| • 符合 IEC 81346-2:2019 | WGB |
| 更多信息 / 网络链接 | |
| 网络链接 | |
| • 至网页: 导线和插头的选型帮助 | https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/view/109766358 |
| • 至网页: 选择辅助工具 TIA Selection Tool | https://www.siemens.com/tstcloud |
| • 至网页: 工业通信 | https://www.siemens.com/simatic-net |
| • 至网页: 图片数据库 | https://www.automation.siemens.com/bilddb |
| • 至网页: CAx 下载管理器 | https://www.siemens.com/cax |
| • 至网页: Industry Online Support | https://support.industry.siemens.com |
| 安全提示 | |
| 安全提示 | <p>西门子 为其产品及解决方案提供了工业网络安全功能，以支持工厂、系统、机器和网络的安全运行。为了防止工厂、系统、机器和网络受到网络攻击，需要实施并持续维护先进且全面的工业网络安全保护机制。西门子的产品和解决方案构成此类概念的其中一个要素。客户负责防止其工厂、系统、机器和网络受到未经授权的访问。只有在有必要连接时并仅在采取适当安全措施（例如，防火墙和/或网络分段）的情况下，才能将该等系统、机器和组件连接到企业网络或互联网。关于可采取的工业网络安全措施的更多信息，请访问 www.siemens.com/cybersecurity-industry。西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善以提高安全性。西门子 强烈建议您及时更新产品并始终使用最新产</p> |

品版本。如果使用的产品版本不再受支持，或者未能应用最新的更新程序，客户遭受网络攻击的风险会增加。要及时了解有关产品更新的信息，请订阅西门子工业网络安全 RSS 源，网址为 <https://www.siemens.com/cert>。(V4.7)

认可 / 证书

General Product Approval



上一次修改:

2024/8/8