




T serien med indvendige tænder

• T serien i PA66 natur


T serien anvendes til bundtning og fastgørelse af kabler, ledninger samt rør.

Egenskaber og fordele

- Kabelbinder i natur er tilgængelig i en bred vifte af størrelser
- Fremstillet af 100% høj kvalitets plastik, velegnet til genbrug
- Indvendige tænder for bedre hold på bundtet
- Let montering enten manuelt eller med værktøj
- Let indføring på grund af den bøjede ende



T-serien.



T serie

**Monteringsværktøj
se venligst side 302.**

TYPE	B (W)	L (L)	Bundt Ø max.	N	Materiale	Farve	Enhed	EAN	Bestillingsnr.
T18S	2,3	83,0	16,0	80	PA66	Natur (NA)	1.000	4031026104584	111-02809
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Natur (NA)	100	4031026104225	111-01919
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66	Natur (NA)	100	4031026104515	111-02319
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66	Natur (NA)	100	4031026104416	111-02119
T25L	2,8	240,0	65,0	110	PA66	Natur (NA)	100	4031026104546	111-02519
T25LL	2,8	330,0	95,0	110	PA66	Natur (NA)	100	4031026104560	111-02619
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Natur (NA)	100	4031026104812	111-03219
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66	Natur (NA)	100	5022660018862	111-03419
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66	Natur (NA)	100	5022660018534	111-03529
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66	Natur (NA)	100	4031026105154	111-03819
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66	Natur (NA)	100	5022660018909	111-05819
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Natur (NA)	100	5022660018961	111-05013
T50M	4,6	245,0	65,0	225	PA66	Natur (NA)	100	5022660322754	111-06201
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66	Natur (NA)	100	5022660018558	111-05219
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Natur (NA)	100	5022660019029	111-05409
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Natur (NA)	100	4031026105499	111-05019
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66	Natur (NA)	100	4031026106205	111-08229
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Natur (NA)	100	4031026105802	111-05419
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66	Natur (NA)	50	5022660018510	111-12829
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66	Natur (NA)	100	5022660127083	111-12219
T150R	7,6	365,0	100,0	670	PA66	Natur (NA)	100	4031026106526	111-14819
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66	Natur (NA)	100	5022660019067	111-12019
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66	Natur (NA)	100	5022660018572	111-12619
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66	Natur (NA)	50	5022660018596	111-12704
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66	Natur (NA)	50	5022660018619	111-12429
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66	Natur (NA)	25	4031026274867	111-15419
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66	Natur (NA)	25	4031026106724	111-15619

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



T serien med indvendige tænder

- T serien i PA66 natur

TYPE	B (W)	L (L)	Bundt Ø max.	N	Materiale	Farve	Enhed	EAN	Bestillingsnr.
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66	Natur (NA)	25	4031026106717	111-15519
T150XLL	8,9	1.325,0	405,0	780	PA66	Natur (NA)	25	4031026312040	111-15304
T250S	12,5	225,0	55,0	1.115	PA66	Natur (NA)	100	5022660320545	111-24705
T250R	12,5	515,0	125,0	1.115	PA66	Natur (NA)	25	4031026312125	111-24803
T250M	12,5	565,3	150,0	1.115	PA66	Natur (NA)	25	4031026312767	111-25002
T250I	12,5	730,0	203,0	1.115	PA66	Natur (NA)	25	4031026106793	111-25219
T250XL	12,5	1.030,0	305,0	1.115	PA66	Natur (NA)	25	4031026313047	111-00466

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.


T serien med indvendige tænder

- T serien i PA66W sort


T serien anvendes til bundtning og fastgørelse af kabler, ledninger samt rør.

Egenskaber og fordele


- Vejrbestandig sorte kabelbindere er tilgængelig i en bred vifte af størrelser
- Fremstillet af 100% høj kvalitets plastik, velegnet til genbrug
- Med indvendige tænder for bedre hold på bundtet
- Let montage enten manuelt eller med værktøj
- Let indføring på grund af den bøjede ende
- UV resistent



T-serien.



T serie



T 250 serie

Materiale specifikation se venligst side 22.

TYPE	B (W)	L (L)	Bundt Ø max.	N	Materiale	Farve	Enhed	EAN	Bestillingsnr.
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66W	Sort (BK)	100	4031026104294	111-01960
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66W	Sort (BK)	100	4031026104539	111-02360
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66W	Sort (BK)	100	4031026104447	111-02160

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.




For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



T serien med indvendige tænder

- T serien i PA66W sort

Monteringsværktøj
se venligst side 302.

TYPE	B (W)	L (L)	Bundt Ø max.		Materiale	Farve	Enhed	EAN	Bestillingsnr.
T25LL	2,8	330,0	95,0	110	PA66W	Sort (BK)	100	4031026104577	111-02660
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66W	Sort (BK)	100	4031026104874	111-03260
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66W	Sort (BK)	100	5022660172946	111-03460
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66W	Sort (BK)	100	5022660321108	111-03570
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66W	Sort (BK)	100	4031026105192	111-03860
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66W	Sort (BK)	100	5022660326301	111-05860
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66W	Sort (BK)	100	5022660023613	111-04889
T50M	4,6	245,0	65,0	225	PA66W	Sort (BK)	100	5022660322846	111-06206
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66W	Sort (BK)	100	5022660180224	111-05260
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66W	Sort (BK)	100	5022660023538	111-05440
T50LL	4,6	445,0	130,0	225	PA66W	Sort (BK)	100	5022660322709	111-06000
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66W	Sort (BK)	100	4031026105567	111-05060
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66W	Sort (BK)	100	4031026106250	111-08290
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66W	Sort (BK)	100	4031026105864	111-05460
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66W	Sort (BK)	50	5022660018503	111-12830
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66W	Sort (BK)	100	5022660011788	111-12230
T150R(H)	7,6	365,0	100,0	670	PA66W	Sort (BK)	100	4031026106533	111-14860
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66W	Sort (BK)	100	5022660022166	111-12060
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66W	Sort (BK)	100	5022660318573	111-12660
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66W	Sort (BK)	50	5022660156625	111-12430
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66W	Sort (BK)	25	4031026106694	111-15460
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66W	Sort (BK)	25	4031026106731	111-15660
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66W	Sort (BK)	25	4031026269917	111-15502
T150XLL	8,9	1.325,0	405,0	780	PA66W	Sort (BK)	25	4031026312057	111-15305
T250R	12,5	515,0	125,0	1.115	PA66HIRHSUV	Sort (BK)	25	4031026293905	111-24805

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.




T serien med indvendige tænder

- T serien i PA66 sort

T serien anvendes til bundtning og fastgørelse af kabler, ledninger samt rør.

Egenskaber og fordele

- Kabelbinder i sort er tilgængelig i en bred vifte af størrelser
- Fremstillet af 100% høj kvalitets plastik, velegnet til genbrug
- Indvendige tænder for bedre hold på bundtet
- Let montering enten manuelt eller med værktøj
- Let at indføre på grund af den bøjede ende




T-serien.

Materiale specifikation se venligst side 22.



T serie



T 250 serie

TYPE	B (W)	L (L)	Bundt Ø max.	N	Materiale	Farve	Enhed	EAN	Bestillingsnr.
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Sort (BK)	100	4031026104218	111-01910
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66	Sort (BK)	100	4031026299273	111-02370
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66	Sort (BK)	100	4031026104409	111-02110
T25L	2,8	240,0	65,0	110	PA66	Sort (BK)	100	4031026298016	111-02500
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Sort (BK)	100	4031026104805	111-03210
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66	Sort (BK)	100	5022660018848	111-03410
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66	Sort (BK)	100	5022660018527	111-03500
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66	Sort (BK)	100	5022660018886	111-05810
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Sort (BK)	100	5022660018930	111-05000
T50M	4,6	245,0	65,0	225	PA66	Sort (BK)	100	5022660118456	111-06200
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66	Sort (BK)	100	5022660018541	111-05210
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Sort (BK)	100	5022660019005	111-05400
T50LL	4,6	445,0	130,0	225	PA66	Sort (BK)	500	5022660322648	111-06002
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Sort (BK)	100	4031026106120	111-08010
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66	Sort (BK)	100	4031026197326	111-08210
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Sort (BK)	100	4031026105789	111-05410
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66	Sort (BK)	100	5022660019104	111-12210
T150R	7,6	365,0	100,0	670	PA66	Sort (BK)	100	4031026201856	111-14810
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66	Sort (BK)	100	5022660019043	111-12010
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66	Sort (BK)	100	5022660018565	111-12610
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66	Sort (BK)	50	5022660018589	111-12701
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66	Sort (BK)	50	5022660018602	111-12403
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66	Sort (BK)	25	4031026274850	111-15405

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



T serien med indvendige tænder

- T serien i PA66 sort

TYPE	B (W)	L (L)	Bundt Ø max.	N	Materiale	Farve	Enhed	EAN	Bestillingsnr.
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66	Sort (BK)	25	4031026274423	111-00124
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66	Sort (BK)	25	4031026274874	111-15500
T150XLL	8,9	1.325,0	405,0	780	PA66	Sort (BK)	25	4031026312033	111-15300
T250X	12,5	370,0	100,0	1.115	PA66	Sort (BK)	100	5022660021855	111-25102
T250M	12,5	565,3	150,0	1.115	PA66	Sort (BK)	25	4031026312149	111-25001
T250L	12,5	880,0	254,0	1.115	PA66	Sort (BK)	25	4031026317724	111-24601
T250XL	12,5	1.030,0	305,0	1.115	PA66	Sort (BK)	25	4031026289083	111-25200

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.



DIN

MIL



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.


T serien med indvendige tænder

- T serien i PA66 farvet


T serien anvendes til bundtning og fastgørelse af kabler, ledninger samt rør.

Egenskaber og fordele

- Farvede kabelbindere er tilgængelig i en bred vifte af størrelser
- Fremstillet af 100% høj kvalitets plastik, velegnet til genbrug
- Let montering enten manuelt eller med værktøj
- Let indføring på grund af den bøjede ende
- Andre farver er tilgængelig på forespørgsel



T-serien.



T serie

**Monteringsværktøj
se venligst side 302.**

TYPE	B (W)	L (L)	Bundt Ø max.	N	Materiale	Farve	Enhed	EAN	Bestillingsnr.
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Blå (BU)	100	4031026108674	116-01816
	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Grøn (GN)	100	4031026108667	116-01815
	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Gul (YE)	100	4031026108650	116-01814
	2,5	100,0	22,0	80	PA66	Rød (RD)	100	4031026108636	116-01812
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Blå (BU)	100	5022660018763	111-03008
	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Grøn (GN)	100	5022660018794	111-03014
	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Gul (YE)	100	5022660018831	111-03006
	3,5	150,0	35,0	135	PA66	Rød (RD)	100	5022660018824	111-03004

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.




For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



T serien med indvendige tænder

- T serien i PA66 farvet

Materiale specifikation
se venligst side 22.

TYPE	B (W)	L (L)	Bundt Ø max.		Materiale	Farve	Enhed	EAN	Bestillingsnr.
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Blå (BU)	100	5022660018923	111-04800
	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Grøn (GN)	100	5022660018954	111-04801
	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Gul (YE)	100	5022660018992	111-04805
	4,6	200,0	50,0	225	PA66	Rød (RD)	100	5022660018985	111-04804
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Blå (BU)	100	5022660322488	111-05404
	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Grøn (GN)	100	5022660022333	111-05402
	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Gul (YE)	100	5022660133664	111-05428
	4,6	390,0	110,0	225	PA66	Rød (RD)	100	5022660145513	111-05406
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Blå (BU)	100	4031026194387	116-08016
	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Grøn (GN)	100	4031026194370	116-08015
	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Gul (YE)	100	4031026194356	116-08014
	4,7	210,0	55,0	355	PA66	Rød (RD)	100	4031026194363	116-08012
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Blå (BU)	100	4031026194349	116-05416
	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Grøn (GN)	100	4031026194325	116-05415
	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Gul (YE)	100	4031026194301	116-05414
	4,7	390,0	110,0	355	PA66	Rød (RD)	100	4031026194318	116-05412
T150R(H)	7,6	365,0	100,0	670	PA66	Blå (BU)	100	4031026194431	116-15016
	7,6	365,0	100,0	670	PA66	Gul (YE)	100	4031026194400	116-15014
	7,6	365,0	100,0	670	PA66	Rød (RD)	100	4031026194417	116-15012
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66	Grøn (GN)	100	5022660022722	111-12001
	7,6	387,0	100,0	535	PA66	Rød (RD)	100	5022660022715	111-12002

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.




T serien med indvendige tænder

• T serien i PA66HS natur


T serien anvendes til bundtning og fastgørelse af kabler, ledninger samt rør.

Egenskaber og fordele

- Varmestabiliseret kabelbinder er tilgængelig i en bred vifte af størrelser
- Fremstillet af 100% højkvalitets plastik, velegnet til genbrug
- Indvendige tænder for bedre hold på bundtet
- Let montering enten manuelt med montageværktøj
- Let at indføre på grund af den bøjede ende
- Højere temperaturstabilitet op til +105°C



T-serien.



T serie

**Monteringsværktøj
se venligst side 302.**

TYPE	B (W)	L (L)	Bundt Ø max.	N	Materiale	Farve	Enhed	EAN	Bestillingsnr.
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66HS	Natur (NA)	100	4031026104287	111-01959
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66HS	Natur (NA)	1.000	4031026104522	111-02359
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66HS	Natur (NA)	100	4031026104430	111-02159
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66HS	Natur (NA)	100	4031026104867	111-03259
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66HS	Natur (NA)	100	5022660320644	111-03459
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66HS	Natur (NA)	100	5022660320903	111-03569
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66HS	Natur (NA)	100	4031026105185	111-03859
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66HS	Natur (NA)	100	5022660326189	111-05859
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66HS	Natur (NA)	100	5022660321962	111-05259
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66HS	Natur (NA)	100	5022660322341	111-05436
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66HS	Natur (NA)	100	4031026105550	111-05059
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66HS	Natur (NA)	100	4031026197340	111-08259
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66HS	Natur (NA)	100	4031026105857	111-05459
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66HS	Natur (NA)	50	4031026312019	111-12824
T150R(H)	7,6	365,0	100,0	670	PA66HS	Natur (NA)	100	4031026106649	111-15069
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66HS	Natur (NA)	100	5022660318641	111-12059
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66HS	Natur (NA)	50	5022660319112	111-12719
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66HS	Natur (NA)	50	5022660318375	111-12449

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.




T serien med indvendige tænder

- T serien i PA66HS sort


T serien anvendes til bundtning og fastgørelse af kabler, ledninger samt rør.

Egenskaber og fordele

- Varmestabiliseret sort kabelbinder er tilgængelig i en bred vifte af størrelser
- Fremstillet af 100% høj kvalitetsplastik, velegnet til genbrug
- Let montering enten manuelt eller med værktøj
- Let at indføre på grund af den bøjede ende
- Højere temperaturstabilitet op til 105°C



T-serien.



T serie

**Monteringsværktøj
se venligst side 302.**

TYPE	B (W)	L (L)	Bundt Ø max.	N	Materiale	Farve	Enhed	EAN	Bestillingsnr.
T18R	2,5	100,0	22,0	80	PA66HS	Sort (BK)	100	4031026104263	111-01950
T18I	2,5	145,0	35,0	80	PA66HS	Sort (BK)	100	4031026231006	111-02358
T18L	2,5	205,0	55,0	80	PA66HS	Sort (BK)	100	4031026241258	111-02049
T30R	3,5	150,0	35,0	135	PA66HS	Sort (BK)	100	5022660321290	111-03050
T30L	3,5	198,0	50,0	135	PA66HS	Sort (BK)	100	5022660166976	111-03450
T30LL	3,5	290,0	80,0	135	PA66HS	Sort (BK)	1.000	5022660320880	111-03660
T40R	4,0	175,0	40,0	180	PA66HS	Sort (BK)	100	4031026105239	111-03970
T50S	4,6	150,0	35,0	225	PA66HS	Sort (BK)	100	5022660326172	111-05850
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66HS	Sort (BK)	100	5022660323768	111-04950
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66HS	Sort (BK)	100	4031026105673	111-05250
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66HS	Sort (BK)	100	4031026105833	111-05450
T80R	4,7	210,0	55,0	355	PA66HS	Sort (BK)	1.000	4031026109039	117-08070
T80I	4,7	300,0	85,0	355	PA66HS	Sort (BK)	100	4031026217475	111-08250
T80L	4,7	390,0	110,0	355	PA66HS	Sort (BK)	100	4031026256764	111-00388
T120S	7,6	225,0	55,0	535	PA66HS	Sort (BK)	50	5022660319044	111-12850
T150R(H)	7,6	365,0	100,0	670	PA66HS	Sort (BK)	100	4031026106618	111-15050
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66HS	Sort (BK)	100	5022660184017	111-12050
T120M	7,6	460,0	125,0	535	PA66HS	Sort (BK)	100	4031026312903	111-00153
T120XM	7,6	600,0	175,0	535	PA66HS	Sort (BK)	50	5022660319105	111-12700
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66HS	Sort (BK)	50	5022660318351	111-12440
T150L	8,8	820,0	245,0	780	PA66HS	Sort (BK)	100	4031026312064	111-15410
T150M	8,9	530,0	150,0	780	PA66HS	Sort (BK)	25	4031026312071	111-15609
T150XL	8,9	1.095,0	330,0	780	PA66HS	Sort (BK)	25	4031026106700	111-15510

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.




T serien med indvendige tænder

• T serien i PA66 HIRS sort


T serien anvendes til bundtning og fastgørelse af kabler, ledninger samt rør.

Egenskaber og fordele

- Stødsikker sort kabelbinder tilgængelig i en bred vifte af størrelser
- Fremstillet af 100% høj kvalitets plastik, velegnet til genbrug
- Indvendige tænder for bedre hold på bundtet
- Let montering enten manuelt eller med værktøj
- Let at indføre på grund af den bøjede ende
- Større fleksibilitet ved kolde temperaturer



T-serien.



T serie

**Materiale specifikation
se venligst side 22.**

TYPE	B (W)	L (L)	Bundt Ø max.	N	Materiale	Farve	Enhed	EAN	Bestillingsnr.
T50R	4,6	200,0	50,0	225	PA66HIR(S)	Sort (BK)	100	5022660324192	111-04890
T50I	4,6	300,0	85,0	225	PA66HIR(S)	Sort (BK)	100	5022660322129	111-00222
T50L	4,6	390,0	110,0	225	PA66HIR(S)	Sort (BK)	100	5022660322549	111-05441
T120I	7,6	300,0	80,0	535	PA66HIR(S)	Sort (BK)	100	5022660318313	111-12203
T120R(E)	7,6	387,0	100,0	535	PA66HIR(S)	Sort (BK)	100	5022660318900	111-12032
T120L	7,6	760,0	225,0	535	PA66HIR(S)	Sort (BK)	50	5022660318443	111-12402

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.

Materialespecifikation overblik

Materiale	Forkortelse	Driftstemperatur	Farve**	Brændbarhed	Materiale egenskaber*	
Aluminiumslegering	AL	-40 °C til +180 °C	Natur (NA)		<ul style="list-style-type: none"> Korrosionsresistent Antimagnetisk 	RoHS
Ethylenterafluorineethylen	E/TFE	-80 °C til +170 °C	Blå (BU)	Iht. UL94 V0	<ul style="list-style-type: none"> Resistent overfor radioaktivitet UV resistent, ikke sensitiv overfor fugt God kemisk resistent overfor: syre, baser, oxidationsmidler 	RoHS
Kloropren	CR	-20 °C til +80 °C	Sort (BK)		<ul style="list-style-type: none"> Vejrbestandig Høj ydeevne 	RoHS
Polyacetal	POM	-40 °C til +90 °C, (+110 °C, 500 h)	Natur (NA)	Iht. UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Begrænset skørhed Fleksibel ved lave temperaturer Ikke fugt sensitiv Stødsikker 	RoHS
Polyamid 11	PA11	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 h)	Sort (BK)	Iht. UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Bio plastik, udvundet af vegetabilsk olie Stor brudstyrke ved lave temperaturer Meget lav vandoptagelse Vejrbestandig God kemisk resistens 	RoHS HF
Polyamid 12	PA12	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 h)	Sort (BK)	Iht. UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> God kemisk resistens overfor: syre, baser, oxidationsmidler UV resistent 	RoHS HF
Polyamid 4.6	PA46	-40 °C til +150 °C (5000 h), +195 °C (500 h)	Natur (NA), Grå (GY)	Iht. UL94 V2	<ul style="list-style-type: none"> Resistent overfor høje temperaturer Meget fugtsensitiv Lav sensitivitet overfor røg 	RoHS HF LFH
Polyamid 6	PA6	-40 °C til +80 °C	Sort (BK)	Iht. UL94 V2	<ul style="list-style-type: none"> Høj ydeevne 	RoHS
Polyamid 6.6	PA66	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 h)	Sort (BK), Natur (NA)	Iht. UL94 V2	<ul style="list-style-type: none"> Høj ydeevne 	RoHS HF
Polyamid 6.6 glasfiberforstærket	PA66GF13, PA66GF15	-40 °C til +105 °C	Sort (BK)	Iht. UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> God resistens overfor: smøremidler, brændstof, saltvand og mange opløsningsmidler 	RoHS HF
Polyamid 6.6 med metalpartikler	PA66MP	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 h)	Blå (BU)	Iht. UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Høj ydeevne 	RoHS HF
Polyamid 6.6 slagfast	PA66HIR	-40 °C til +80 °C, (+105 °C, 500 h)	Sort (BK)	Iht. UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Lav skørhed Stor fleksibilitet ved lave temperaturer 	RoHS
Polyamid 6.6 slagfast (Scan Black)	PA66HIR(S)	-40 °C til +80 °C, (+105 °C, 500 h)	Sort (BK)	Iht. UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Lav følsomhed over for brud ved stød Høj fleksibilitet ved lave temperaturer Specielt tilpasset nordisk vinterklima 	RoHS HF
Polyamid 6.6 slag- og varmebestandig, UV-stabiliseret	PA66HIRHS	-40 °C til +105 °C	Sort (BK)	Iht. UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Lav skørhed Stor fleksibilitet ved høje temperaturer Forbedret maksimumtemperatur 	RoHS
Polyamid 6.6 slag- og varmebestandig modificeret, UV-stabiliseret	PA-66HIRHSW	-40 °C til +110 °C	Sort (BK)	Iht. UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Begrænset skørhed Større fleksibilitet ved lave temperaturer Modificeret forhøjet maksimumtemperatur Høj ydeevne, UV resistent 	RoHS HF
Polyamid 6.6 UV-resistent	PA66W	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 h)	Sort (BK)	Iht. UL94 V2	<ul style="list-style-type: none"> Høj ydeevne UV resistent 	RoHS HF

Tefzel® er et registreret varemærke fra virksomheden DuPont. Generelt omtales kabelbindere fremstillet af råmateriale E/TFE som Tefzel®-binder. Sammen med Tefzel® fra DuPont anvender HellermannTyton tilsvarende E/TFE råmateriale fra andre leverandører.

*Disse oplysninger er kun vejledende. De må anses som materialspecifikationer og kan ikke erstatte en egentlig test. Se venligst datablade for ydeligere information.

**Flere farver på forespørgsel.



= Mindste trækstyrke

Materialespecifikation overblik

Materiale	Forkortelse	Driftstemperatur	Farve**	Brændbarhed	Materiale egenskaber*	
Polyamid 6.6 V0	PA66V0	-40 °C til +82 °C	Hvid (WH)	Iht. UL94 V0	<ul style="list-style-type: none"> Høj ydeevne Lav røgudvikling 	RoHS HF LFH
Polyamid 6.6 V0 Indeks for højt iltindhold	PA66V0-HOI	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 h)	Hvid (WH)	Iht. UL94 V0	<ul style="list-style-type: none"> Høj ydeevne Lav røgudvikling 	RoHS HF LFH
Polyamid 6.6 varme-/UV-stabiliseret	PA66HSW	-40 °C til +105 °C	Sort (BK)	Iht. UL94 V2	<ul style="list-style-type: none"> Høj ydeevne Modifieret forhøjet maksimum temperatur UV resistent 	RoHS HF
Polyamid 6.6 varmestabiliseret	PA66HS	-40 °C til +105 °C	Sort (BK), Natur (NA)	Iht. UL94 V2	<ul style="list-style-type: none"> Høj ydeevne Forbedret maksimumtemperatur 	RoHS HF
Polyamid 6 slagfast	PA6HIR	-40 °C til +80 °C	Sort (BK)	Iht. UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Lav følsomhed over for brud ved stød Høj fleksibilitet ved lave temperaturer 	RoHS
Polyester	SP	-50 °C til +150 °C	Sort (BK)		<ul style="list-style-type: none"> UV stabiliseret Resistent overfor syre, ethanol og olie 	RoHS HF LFH
Polyetheretherketon	PEEK	-55 °C til +240 °C	Beige (BGE)	Iht. UL94 V0	<ul style="list-style-type: none"> Resistent overfor radioaktivitet Ikke fugt sensitiv God kemisk resistens overfor syre, baser, oxidationsmidler 	RoHS HF LFH
Polyethylen	PE	-40 °C til +50 °C	Sort (BK), Grå (GY)	Iht. UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Lav vandabsorbering Resistent overfor de fleste kemikalier som syre, alkohol og olie 	RoHS HF
Polyolefin	PO	-40 °C til +90 °C	Sort (BK)	Iht. UL94 V0	<ul style="list-style-type: none"> Lav røgudvikling 	RoHS HF LFH
Polypropylen	PP	-40 °C til +115 °C	Sort (BK), Natur (NA)	Iht. UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Flyder på vand Moderat ydeevne God kemisk resistens overfor organisk syre 	RoHS HF
Polypropylen, Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymere-gummi fri for nitrosamine	PP, EPDM	-20 °C til +95 °C	Sort (BK)	Iht. UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Klarer høje temperaturer Resistent overfor kemikalier og slid 	RoHS HF
Polyvinylklorid	PVC	-10 °C til +70 °C	Sort (BK), Natur (NA)	Iht. UL94 V0	<ul style="list-style-type: none"> Lav fugtabsorbering Resistent overfor syre, ethanol og olie 	RoHS
Rustfrit stål type SS304, Rustfrit stål type SS316	SS304, SS316	-80 °C til +538 °C	Natur (NA)		<ul style="list-style-type: none"> Korrosionsresistent Antimagnetisk 	RoHS HF LFH
Termoplastisk polyurethan	TPU	-40 °C til +82 °C	Sort (BK)	Iht. UL94 HB	<ul style="list-style-type: none"> Stor elasticitet, UV resistent God kemisk resistens overfor: syre, baser oxidationsmidler 	RoHS HF

Tefzel® er et registreret varemærke fra virksomheden DuPont. Generelt omtales kabelbindere fremstillet af råmaterialet E/TFE som Tefzel®-binder. Sammen med Tefzel® fra DuPont anvender HellermannTyton tilsvarende E/TFE råmateriale fra andre leverandører.

*Disse oplysninger er kun vejledende. De må anses som materialespecifikationer og kan ikke erstatte en egentlig test. Se venligst datablade for ydeligere information.

**Flere farver på forespørgsel.

= Mindste trækstyrke