

CARACTERISTIQUES

- RJ11 6 contacts
- Câblage direct
- durable

Coupleur RJ11 Cat3 de RS Pro, UTP

RS code commande : 186-3032



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

Description du produit

Cet adaptateur RJ11 de RS Pro permet le couplage en ligne de deux cordons réseau. Le connecteur en ligne RJ11 vous permet de combiner des cordons de brassage pour étendre la distance entre les dispositifs RJ11 et les prises femelles. L'adaptateur est fabriqué en résine ABS durable et est doté de contacts dorés sur nickelés pour une connectivité garantie.

Caractéristiques générales

Type	Coupleur
Type d'interface	RJ11
Catégorie de réseau local	CAT
Type de blindage	UTP
Configuration de câblage	Droit traversant
Couleur	Beige
Placage de contact	Or sur nickel
Matériau du boîtier	ABS UL 94V-0
Matériau du contact	Bronze phosphoreux
Application	Les connecteurs RJ11 sont souvent utilisés avec les téléphones fixes et les anciennes connexions de modem. En tant que tel, ce connecteur modulaire peut être utilisé pour organiser l'architecture de réseau de communication ou simplement servir de solution d'extension de câble.

Spécifications mécaniques

Longueur	22mm
Largeur	16mm
Profondeur	37.3mm

Homologations

Conformité/certifications

UL 94V-0/ 2011/65/EU et 2015/863

