

**Industriellt Ethernet
IE-FCM-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Servicegränssnitt FrontCom[®] Micro med RJ45 i IP65

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-FCM-RJ45-C
Art.nr.	1018790000
Artikelbeteckning	FrontCom Micro RJ45 koppling
GTIN (EAN)	4032248730056
Frp	10 Styck

**Industriellt Ethernet
IE-FCM-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Väggjocklek, max.	3 mm	Väggjocklek, min.	1 mm
Nettovikt	36,7 g		

Temperaturer

Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Downloads

Godkännande UL	DUXR.E316369.pdf
----------------	------------------

Allmänna data

Anslutning 1	RJ45	Anslutning 2	RJ45
Artikelbeskrivning	FrontCom Micro RJ45 koppling	Avskärmning	360° skärmkontaktering
Färg	svart	Kapslingsmaterial	PA UL 94 V0
Kategori	Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)	Kontaktyta	Guld över nickel
Monteringstyp	Kopplingskåp, Distribution box	Skyddsklass	IP 65 enligt DIN EN 60529
Stickcykler	750		

Elektriska egenskaper

PoE / PoE+	enligt IEEE 802.3af
------------	---------------------

Normer

Kontaktton Norm	IEC 60603-7-51	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
-----------------	----------------	------------------------	---------

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001134	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04

Godkännanden


Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Industriellt Ethernet
IE-FCM-RJ45-C**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar**Profilritning****Montageurtag**