

Couleur:  blanc

### Données techniques

Procédure de repérage	Transfert thermique
Impression	vierge
Conditionnement	Rouleau
Constitution du conditionnement	25 m ; 5 de front
Appareil d'impression	Smart Printer (Imprimante transfert thermique)

### Données géométriques

Largeur de la bande	5 mm
---------------------	------

### Données mécaniques

Type de fixation	Soudure
------------------	---------

### Données du matériau

Couleur	blanc
Sans halogène	Oui
Poids	160 g
Charge calorifique	0 MJ

### Données commerciales

Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-40-06-29
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 9.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4050821632740
Numéro du tarif douanier	39199080888

## Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

## Téléchargements

### Conformité environnementale du produit

#### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance 210-834



## Documentation

#### Mode d'emploi

210-831 Information on handling print material 1 28.08.2020 pdf 1150.50 KB



## 1 Produits correspondants

### 1.1 Accessoires en option

#### 1.1.1 Repérage

##### 1.1.1.1 Appareils de marquage



Réf.: 258-5000

Imprimante transfert thermique; Smart Printer; pour tout le marquage de l'armoire de commande; 300 dpi; Avec matériel de repérage