

操作器

46-
2T00.10N0.000

分销方
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/46-2T00.1...>

您的产品:



46-2T00.10N0.000 操作器

正面

正面尺寸:	Ø 29 mm
正面形式:	圆形
前挡圈颜色:	白色
前挡圈材质:	塑料

安装

设计:	凸起的
安装开孔:	Ø 22.3 mm
安装类型:	面板安装

操作

灯罩盖颜色:	白色
灯罩盖材质:	塑料
灯罩盖形状:	平面的
灯罩透明度:	透明的
发光颜色:	白色

电气特性

防护等级:	II
-------	----

机械特性

拧紧力矩:	1 ... 2.5 Nm (8.8 ... 22.1 Lb-in)
-------	-----------------------------------

重量: 0.009 kg

环境条件

正面IP等级: IP65

IK前端保护: IK03

工作温度: - 25 °C ... + 55 °C

抗冲击能力: 30g, 18ms (EN-IEC 60068-2-27)
50g, 11ms (EN-IEC 60068-2-27)

耐振动能力: 5g f= 2...500Hz (EN-IEC 60068-2-6)

耐候性: +25°C-97%RH / +45°C-93%RH (IEC-EN60068-2-30)

证书

标准认证: CSA, EAC, UL

符合标准: CE

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

标准: CSA G22-2, IEC EN 60947-1, IEC EN 60947-5-1, UL508

其他

简述:

操作器, $\varnothing 22.3 \text{ mm}$, $\varnothing 29 \text{ mm}$, 圆形, 白色, 塑料, IP65, IK03, 白色


外壳颜色:

白色

外壳材质:

塑料

安装开孔:



外形尺寸:

