

## 特点

- 清晰的液晶显示屏
- 不锈钢结构
- 原点设置
- 可切换开 / 关
- 微调指轮
- 滚花锁定螺钉
- 随附电池

## RS Pro 300mm 数字卡尺 0.01 mm ， 公制

RS 库存号： 877-1779



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

### 商品描述属性 1

RS Pro 数字游标卡尺带 UKAS 校准，测量范围介于 0mm 和 300mm 之间，分辨率为 0.01 mm。此卡尺使用线性编码器测量内部和外部距离。它比传统模拟设备高精度且易于使用。只需轻触按钮，即可从英寸或毫米更改转换刻度。浮动零功能允许您读取增量而不计算。然后，此读数显示在易于读取的数字显示屏上。所有这些功能使该设备成为各种应用的理想工具。

### 一般规格

卡尺类型	数字
英制或公制	两者
显示类型	数字
精确度	+/-0.04mm
分辨率	0.01mm
重复性	0.01mm
拇指滚轮	是的
按钮功能	开 / 关、零、mm/in
数据输出	否
应用	适用于实验室，电气和电子维修和维护，机械和汽车应用。

### 电气规格

电源	1 节氧化银电池 SR44 - 1.55 v
电池	是的
电池类型	SR44

### 机械规格

容量	300mm
外夹钳长度	60mm
内钳口长度	20mm
精确度外部钳口	±0.02mm
精确度内部钳口和深度杆	±0.02mm

### 操作环境规格

工作温度	5°C - 40°C
相对湿度	最大 80%

### 认证

合规性 / 认证	ANSI/ESD S20.20:2014 BSD_ENCODING_2007
----------	---



