

Circular Connector w. Harax M12 L 5 F



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	21 03 272 2505
规格	Circular Connector w. Harax M12 L 5 F
浩亭电子目录	https://harting.com/21032722505

标识

类别	连接器
系列	圆形连接器 M12
标识	M12-L
原件	电缆连接器
规格	直式

版本

接线方式	HARAX®连接技术
公母类型	母头
屏蔽	无屏蔽
针数	5
编码	A编码
锁定类型	螺钉锁扣

技术参数

导体截面积	0.34 ... 0.5 mm ²
导体截面积	AWG 22 ... AWG 20
线芯外径	≤2 mm
额定电流	4 A
额定电压	50 V
额定脉冲电压	1.5 kV
污染等级	3
过电压类别	III



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

绝缘阻抗	$>10^8 \Omega$
接触电阻	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
拧紧力矩	0.6 Nm
扳手尺寸 (滚花螺钉/滚花螺钉母)	17
极限温度	-40 ... +85 °C
插拔次数	≥ 100
防护等级符合 IEC 60529	IP65 / IP67 插配状态
电缆直径	6 ... 8 mm
绝缘组	I ($600 \leq \text{CTI}$)

材料特性

材料(插芯)	聚酰胺 (PA)
材料 (插针)	黄铜
表面 (插针)	镍表面镀金 界面端
材料 (上壳/底座)	聚酰胺 (PA) 压铸锌
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有
REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	ba9f6f96-3ce5-4eaf-9782-1859ca585f85
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26

规格和认证

规格	IEC 61076-2-101
----	-----------------



Pushing Performance
Since 1945

规格和认证

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079
	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079

商业数据

包装尺寸	1
净重	38 g
原产国	罗马尼亚
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140137455
eCl@ss	27440116 圆形连接器（可现场终止）。
ETIM	EC002635
UNSPSC 24.0	39121413