

Fiche produit

Caractéristiques

MUR35022

Mureva Styl - Double va et vient - saillie - IP55 - IK08
- connexion auto - gris



Principales

Gamme de produits	Mureva Styl
Catégorie	Interrupteur à bascule
Présentation du produit	Produit complet
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7016)

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Type d'interrupteur	Double va-et-vient
Commande	Enjoliveur
Courant assigné d'emploi	10 AX
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène) Laiton SEBS
Mode de fixation	Sans vis
Capacité de serrage des bornes	1,5...2,5 mm ² rigide 1,5...2,5 mm ² souple 1,5...2,5 mm ² multibrin
Longueur de dénudage des fils	13 mm
Entrée de câble	Easy Valve Access Ø 6 à 20 mm
Longueur	76 mm
Hauteur	64 mm
Largeur	76 mm
Profondeur d'encastrement	0 mm
Profondeur en saillie	64 mm

Environnement

labels qualité	NF CE EAC AENOR
degré d'étanchéité IP	IP55
tenue aux choc IK	IK08
tenue à la flamme	Auto-extinguible ≥ 650 °C selon IEC 60695-2-1
normes	EN 60669-1
température de fonctionnement	-5...40 °C
température ambiante pour le stockage	-25...55 °C

Contractual warranty

