



silencieux UC-QS-8H

N° de pièce: 175611

FESTO

pour distributeurs CPE et terminaux CPV, avec fiche femelle pour raccords instantanés QS.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Taille du bidon	1
Pression de service	0 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Niveau de pression sonore	60 dB(A)
Température ambiante	-10 ... 70 °C
Poids du produit	2,3 g
Raccord pneumatique	QS-8
Matériau insert silencieux	PE
Matériau tourillon vissé	PE
Note sur la matière	Conforme RoHS