


Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT G - Plastron transparent-4M-L600

LVS03342

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT G PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Plastron
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G enveloppe PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Type de plastron	Transparent
Appareil installé	TeSys : fixe TeSys U - horizontal installation TeSys : fixe contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A - horizontal installation PowerLogic : iEM3000 PowerLogic : PM3000
Description des pôles	9 x3P: rail modulaire support: TeSys U horizontal installation 9 x3P: rail modulaire support: contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A horizontal installation
Position de fonctionnement	Horizontal

Complémentaires

Description du coffret/armoire	Armoire - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 400 mm Coffret Pack - largeur 555 mm
Position du raccordement	Connexion directe
Nombre de modules verticaux (50 mm)	4
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA
Matière	Verre
Finition de la surface	Texturé Mat
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Hauteur	200 mm
Largeur	500 mm
Poids Net	0,98 kg
Quantité du lot	Lot de 1

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Unité fonctionnelle	600 mm PrismaSeT G armoire TeSys contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A fixe horizontal 3P 9 direct 5 600 mm PrismaSeT G coffret mural TeSys contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A fixe horizontal 3P 9 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule TeSys contacteurs GV2 + D ou K <= 40 A fixe horizontal 3P 9 direct 5 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule PowerLogic 3 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule PowerLogic 4 4 600 mm PrismaSeT G armoire TeSys TeSys U fixe horizontal 3P 9 direct 5 600 mm PrismaSeT G coffret mural TeSys TeSys U fixe horizontal 3P 9 direct 5 600 mm PrismaSeT G armoire TeSys TeSys U fixe horizontal 3P 9 direct 4 600 mm PrismaSeT G coffret mural TeSys TeSys U fixe horizontal 3P 9 direct 4 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule TeSys TeSys U fixe horizontal 3P 9 direct 4
---------------------	---

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	21,5 cm
Longueur de l'emballage 1	51,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	1,058 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	16 cm
Largeur de l'emballage 2	23 cm
Longueur de l'emballage 2	53 cm
Poids de l'emballage 2	8,672 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	64
Hauteur de l'emballage 3	36 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	81 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Profil environnemental du produit (PEP)	Profil environnemental du Produit
Use Better	
 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation REACH	Déclaration REACH
Statut sur la présence d'halogène	Produit avec composants plastiques sans halogènes
sans PVC	Oui
Sans silicone	Oui
Use Again	
 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Oui