

L 8 W/640

Basic T5 Short | Lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 mm, curta



Áreas de aplicação

- Lojas
- Supermercados e lojas de departamentos
- Prédios públicos

Benefícios do produto

- Ideal para iluminação criativa, econômica e decorativa
- Manutenção do fluxo luminoso muito boa durante toda a vida útil da lâmpada
- Fina e compacta

Características do produto

- Tempo de vida médio: até 10.000 h (com reator eletrônico / fonte QUICKTRONIC)



Ficha técnica do produto

Dados técnicos



Dados Elétricos

Potência nominal	8.00 W
Eficiência luminosa (alta frequência 25	Under clarification by authority and standardization body
Potência de construção	8.00 W

Dados fotométricos

Fluxo luminoso a 25 °C	385 lm
Tonalidade da luz	640
Cor da luz de acordo com EM 12464-1	Cool White

Dimensões e peso



Diâmetro do tubo	16 mm
Comprimento	288.0 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	288.00 mm
Diâmetro	16.0 mm

Espectativa de Vida

Tempo de operação	4500 h
Vida mediana	8000 h ¹⁾
Vida	5000 h
Vida nominal	5000 h

¹⁾ Com CCG/LLCG

Informação adicional do produto


Soquete (base)	G5
Quantidade de mercúrio	2.5 mg
Appropriate disposal acc. to WEEE	Sim

Ficha técnica do produto

Normas e Certificações

Classe de eficiência energética	A
Energy consumption	9 kWh/1000h

Curva de distribuição



Distribuição espectral

Fator de potência λ

Garantia de sistema estendida OSRAM em combinação com OSRAM reator eletrônico / fontes



Garantia


Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

No caso de quebra da lâmpada: www.osram.com/brokenlamp



Die Zuleitungen 3 und 4 sollen so kurz wie möglich sein



Esquema de ligação

Esquema de ligação

Esquema de ligação

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (profundidade x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321025098	L 8 W/640		105 mm x 51 mm x 313 mm	1.68 dm ³	463.00 g
4050300207124	L 8 W/640		105 mm x 119 mm x 320 mm	4.00 dm ³	980.60 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Literatura informação

Para mais informações sobre a garantia de sistema e os termos e condições de garantia, visite

▶ www.osram.com/system-guarantee

Para mais informações sobre os reatores eletrônicos QUICKTRONIC, visite

▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Retratção

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

L 8 W/640

Basic T5 Short | Lâmpadas fluorescentes tubulares de 16 mm, curta

Nome do produto	Nome do reator	EAN	Corrente nominal	Nominal wattage + Power loss	Fluxo luminoso a 35 °C	Número de pontos de venda
L 8W/640	QT-ECO 1x4-16/220-240 L	4050300660370	0.07 A	10.50 W	450 lm	1
	QT-ECO 1x4-16/220-240 S	4050300638584	0.07 A	10.50 W	450 lm	1
	QT-ECO 2x5-11/220-240 S	4050300821504	0.13 A	17.50 W	450 lm	2