

RONIS 钥匙开关，22 mm,圆形，金属，高光，锁闭编号 455，附带 2 把钥匙，2 个开关位置 O<I，键控式，开关角度 45°，10:30h/12h，拔出钥匙 O



产品品牌名称	SIRIUS ACT
产品名称	钥匙开关
产品的规格	操作/信令元件
产品类型名称	3SU1

操作装置	
工作原理 操纵元件的	按下，45° (10:30h/12h)，从中间位置向左复位
产品扩展 可选 发光元件	不
颜色	
• 操纵元件的	银色
材料 操纵元件的	金属
形状 操纵元件的	扳手
外径 操纵元件的	29.5 mm
换档位置的数目	2
钥匙拔出时的开关位置	O
开关角度	
• 向右	45°
挂锁厂家	RONIS
钥匙编号	455

前环	
----	--

产品组件 正面固定环	是的
前置垫圈规格	标准
材料 正面固定环的	高光泽金属
颜色 正面固定环的	银色

综合技术数据

防护等级 IP	IP66 , IP67 , IP69 (IP69K)
<ul style="list-style-type: none"> • 连接端子 	IP20
防护等级 NEMA	NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
耐冲击性	
<ul style="list-style-type: none"> • 符合 IEC 60068-2-27 	正弦半波 50g / 11 ms
抗震强度	
<ul style="list-style-type: none"> • 符合 IEC 60068-2-6 	10 ... 500 Hz : 5g
开关频率 最大值	1 800 1/h
机械式使用寿命 (转换周期)	
<ul style="list-style-type: none"> • 典型 	300 000
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009	S
参考标示 符合 DIN EN 61346-2	S

环境条件

环境温度	
<ul style="list-style-type: none"> • 运行期间 	-25 ... +70 °C
<ul style="list-style-type: none"> • 存放期间 	-40 ... +80 °C
气候级 运行期间 符合 IEC 60721	3M6、3S2、3B2、3C3、3K6 (相对空气湿度为 10 ... 95% 时)

装入/固定/外廓尺寸

高度	29.5 mm
宽度	29.5 mm
形状 安装配件的开口的	圆形的
装入直径	22.3 mm
装入直径的正向公差	0.4 mm
安装高度	49.4 mm
安装宽度	29.5 mm
安装深度	25.4 mm

正树/批准：

General Product Approval	Declaration of Conformity	Test Certificates
--------------------------	---------------------------	-------------------



CSA



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping



ABS



LRS



PRS



RINA



RMRS



DNVGL.COM/AF

other

[Confirmation](#)

更多信息

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3SU1050-4CC01-0AA0>

Cax 在线发生器



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SU1050-4CC01-0AA0>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3SU1050-4CC01-0AA0>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1050-4CC01-0AA0&lang=en



上一次修改：

2019/10/2