

DCF900H2T-QW

Boulonneuse 1/2" XR 18V 5Ah Li-Ion Brushless 1396 Nm – Jonc de sécurité - POWERSTACK



5035048806425



Description du produit :

Couple de serrage max. (Nm) : 1396 Couple de décollement max. (Nm) : 1898 Régime à vide (tr/min) : 0-650/1000/2300 Porte-outil : 1/2" Ø de boulon max. : M30 Impacts par minute (imp/min) : 0-2200 Longueur (mm) : 223

Fonctionnalités et avantages du produit :

- Boulonneuse de dernière génération XR 18V avec couple élevé
- Performance : couple de desserrage pouvant atteindre 1898 Nm garantissent le retrait des boulons les plus serrés
- Fixation O'Ring : changement rapide des douilles
- Contrôle complet de la vitesse et de la luminosité sur toutes les applications : gâchette à vitesse variable + fonction de sélection tactile - 4 modes (3 vitesses + mode Précision)
- Éclairage de la zone de travail : LED blanche brillante avec fonction de retard pour une visibilité améliorée
- Confort et contrôle utilisateur : poignée en caoutchouc confortable
- Moteur brushless : plus de puissance, d'efficacité et de durabilité

Specifications techniques :

- Puissance : 760 W
- Poids de la batterie : 0.75 Kg
- Tension : 18 V

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

Éléments inclus :

- Chargeur (x1)
- Coffret TSTAK (x1)

DCF900H2T-QW

Boulonneuse 1/2" XR 18V 5Ah Li-Ion Brushless 1396 Nm – Jonc de sécurité - POWERSTACK



5035048806425

Produit faisant partie de la série DCF900H2T

Ref	Titre
DCF900H2T-QW	Boulonneuse 1/2" XR 18V 5Ah Li-Ion Brushless 1396 Nm – Jonc de sécurité - POWERSTACK