

# HP 453154-B21 compatibel SFP transceiver module - 1000BASE-T

Product ID: 453154B21ST



De 453154B21ST is een TAA-conforme, HP 453154-B21 compatibele koperen transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met HP® switches en routers. De module levert betrouwbare 1 GbE connectiviteit via koperen kabels, voor 1000BASE-T conforme netwerken, op een afstand tot 100 m.

## Technische specificaties:

- **Maximale dataoverdrachtssnelheid:** 1000 Mbps
- **Type:** Koper
- **Verbindingstype:** RJ45 connector
- **Maximale overdrachtsafstand:** 100 m
- **MTBF:** 805.386 uur
- **Stroomverbruik:** Minder dan 1,3 W
- **Digital Diagnostics Monitoring (DDM):** Nee

Deze SFP koperen module is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

## **StarTech.com SFP's**

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan SFP modules en direct aan te sluiten SFP kabels, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Vervang defecte of beschadigde SFP modules in HP switches en routers
- Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

### Features

- Gegarandeerd 100% compatibel met HP 453154-B21
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Gebruikt een voordelig bekabeling alternatief voor glasvezelinstallaties
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Laag energieverbruik van minder dan 1,3 W
- Hot-swappable met glasvezelmodules

	Warranty	Lifetime
<b>Hardware</b>	Compatible Brand	HP
	Industriestandaarden	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
<b>Prestaties</b>	Auto MDIX	Ja
	Compatibele netwerken	1000 Mbit/s (1 Gbit/s)
	DDM	Nee
	Glasvezeltype	Koper
	Max. overdrachtsafstand	100 m (328 ft)
	Maximale overdrachtsnelheid	1000 Mbit/s
	MTBF	805.386 uur
<b>Connector(en)</b>	Connectoren lokale eenheid	1 - RJ-45 Vrouwelijk
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	Systeem- en kabelvereisten	MSA- of HP-conforme SFP-poort
		Voor gebruik in 1 gigabit netwerkapparatuur en mediaconverters
<b>Voeding</b>	Vermogensopname	< 1.3 W
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Vochtigheid	5% - 95% rel. luchtvochtigheid
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	0.6 in [15.1 mm]
	Gewicht product	0.8 oz [24 g]
	Hoogte product	0.6 in [15.7 mm]
	Kleur	Zilver
	Lengte product	2.9 in [74.8 mm]
	Type behuizing	Aluminium
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Verzendgewicht (verpakt)	2 oz [56 g]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - SFP-transceiver

Product appearance and specifications are subject to change without notice.