

Pochette affichage rPET A4 magnetic

Références	504819	Quantité d'unité de vente	1 Sachet(s)
Couleur	Transparent	EAN à l'unité de vente	4005546740058
Conditionnement	Sachet de 5 pièces	Poids brut de l'emballage	262.2 G
Code EAN du produit	4005546740058	Pays d'origine	PL



Description produit

- Affichage recto portrait sur des surfaces métalliques
- Fixation magnétique grâce à deux bandes magnétiques au verso
- Remplacement facile du document par glissement latéral
- Produit fabriqué à partir d'au moins 70% de PET recyclé (recyclage post-consommation)
- Les matériaux se séparent pour permettre l'élimination et le recyclage séparés des matériaux.

Caractéristiques du produit

Largeur extérieure (mm)	211
Hauteur extérieure (mm)	299
Dimension extérieure profondeur / longueur	0.4 mm
Capacité (pour)	1 Feuille (80 g/m²)
Format / Format (pour)	A4
Orientation Format	Portrait
Marque	DURABLE
Largeur de la zone visible (mm)	211

Pochette affichage rPET A4 magnetic

Hauteur de la zone visible (mm)	299
Type de fixation	Magnétique
Le produit peut être utilisé sur une surface	Surfaces métalliques
Peut être retiré	Sans résidu
Le cadre peut être ouvert	Non
Visibilité recto et verso	Non
Le cadre semble identique des deux côtés	Non
Stabilité thermique	Jusqu'à 70° environ
Résistant au froid	Jusqu'à -50° environ
Anti-reflets/minimise les reflets	Oui
Écrivez directement sur le document à l'intérieur	Non
Réutilisable	Non
Zone d'application	Intérieur, zone extérieure protégée
Type d'étiquette	DURAPRINT®