

CARATTERISTICHE

- Forte
- Per impieghi pesanti con base rinforzata, lati e bordo di impilamento
- Resistente alla maggior parte dei solventi industriali
- Le superfici interne pulite, igieniche e lisce proteggono contro l'accumulo di grasso, ecc.
- Disponibile in 7 misure e 6 colori di serie
- Fessura per l'inserimento di schede indice per un'immediata identificazione dei prodotti

Contenitore per stoccaggio in PP RS PRO, 76mm x 101mm

Codice RS: 484-4028



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Gamma RS PRO di contenitori di stoccaggio in plastica di alta qualità realizzati in polipropilene robusto progettati per l'organizzazione e lo stoccaggio di piccole parti semplice ed efficace sul luogo di lavoro e in casa. Questi contenitori di stoccaggio sono impilabili e possono essere impilati top of reciprocamente per fornire sia un risparmio di spazio soluzione per le vostre esigenze di stoccaggio e facilità di gestione

Specifiche generali

Materiale	PP
Colore	Blu
Dimensioni	Misura 2
Applicazione	Casa, Ufficio, magazzino, laboratorio, Ospedale, Garage

Specifiche meccaniche

Volume	1,27 litri
Altezza massima di impilamento dei contenitori	5mm
Capacità massima di carico di stack	12kg
Peso	8kg

Dimensioni esterne	
Dimensione	167mm x 101mm x 76mm
Profondità	167mm (totale)
Larghezza	101mm (totale)
Altezza	76mm (totale)
Lunghezza base	143mm (totale)

Dimensioni interne	
Dimensione	154mm x 88mm x 63mm
Profondità	154mm
Larghezza	88mm
Altezza	63mm
Lunghezza base	131mm


Specifiche dell'ambiente operativo

Temperatura d'esercizio: - Da -15 °C a 50 °C.

Omologazioni

Conformità/certificazioni BS IEC 61340-5-1:2007

All Dimensions in mm	SIZE 1	SIZE 2	SIZE 3	SIZE 4	SIZE 5	SIZE 6	SIZE 7
(A) Overall Length	90	167	240	350	350	376	510
(B) Overall Width	100	101	150	205	205	419	315
(C) Overall Height	50	76	130	130	181	180	200
(D) Overall Base Length	64	143	200	300	300	310	450
(A) Internal Length	80	154	223	330	330	350	470
(B) Internal Width	88	88	128	179	177	378	270
(C) Internal Height	42	63	120	117	167	164	188
(D) Internal Base Length	65	131	188	287	287	295	435
Volumes (Litres)	0.46	1.27	4.6	9.1	12.8	28.3	31.4
Maximum Container Stack Height – (See Details Opposite)	7	5	4	6	4	8	6
Maximum Stack Load Capacity (kg)	12	12	30	36	45	60	42



Description	H x W x D (mm)	RS Stock Code / Colour							
		White	Blue	Red	Green	Yellow	Orange	Black Recycled	ESD Black
Size 1	50 x 100 x 90	315-1123	484-3996	484-3974	484-3980	484-3823	469-6728	909-6902	550-319
Size 2	75 x 100 x 165	315-1139	484-4028	484-4006	484-4012	484-3839	469-6784	909-6906	550-325
Size 3	132 x 150 x 240	315-1145	484-4056	484-4034	484-4040	484-4062	469-6778	909-6915	550-331
Size 4	132 x 205 x 350	315-1151	484-4107	484-4078	484-4090	484-4113	469-6762	909-6918	909-6928
Size 5	182 x 205 x 350	315-1173	484-4157	484-4129	484-4135	484-4163	469-6756	909-6912	909-6937
Size 6	182 x 420 x 375	315-1189	484-4185	484-3845	484-4179	484-4191	469-6740	909-6921	909-6930
Size 7	200 x 310 x 520	456-3426	350-5873	350-5845	350-5895	350-5867	469-5157	909-6924	Not Available
Clear Bin Front for Size 7		456-3432							