

**ARCANOL-VIB3-400G** [🔗](#)

Graisse pour roulements

ARCANOL-VIB3

Information technique

Votre alternative produit actuelle

Grease category	SG	Special greases
Package size	400 G	400 g cartridge

Données techniques

$\vartheta_{O \min}$	-30 °C	Température de fonctionnement, min.
$\vartheta_{O \max}$	150 °C	Température de fonctionnement, max.
ϑ_G	90 °C	Température limite supérieure continue
$n \cdot d_M$	350.000 mm/min	Valeur spécifique de vitesse de rotation
	Savon complexe de lithium	Type d'épaississant
	huile minérale	Type d'huile de base
v_{40}	170 mm ² /s	Viscosité de l'huile de base à +40 °C
v_{100}	14 mm ² /s	Viscosité de l'huile de base à +100 °C
	3	Classe NLGI
	Graisse spéciale	Catégorie de graisse
ρ	0,9 kg/dm ³	Densité
	Cartouche 400 g	Conteneur
$\approx m$	435,7 g	Poids