


E40161



Adaptateurs process faible débit

ADAPTBLOCK D10 G1/4



Application

Version	pour contrôleurs électroniques de débit SID, SF5	
Plage de débit [l/min]	0,2...2; ((SI1xxx) ; 0,2...3 (SI5xxx); réglage usine par rapport à l'eau)	
Application	pour les applications industrielles	
Fluides	milieux liquides et gazeux	
Tenue en pression	300 bar	30 MPa

Tests / homologations

Directive relative aux équipements sous pression	Une classification éventuelle selon DESP dépend de l'application et est à effectuer par l'utilisateur / l'exploitant.
Consignes de sécurité	La compatibilité du fluide et du matériau du produit doit être vérifiée dans toutes les applications.

Données mécaniques

Poids	[g]	1514
Matières		inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs		M18 x 1,5
Raccord process		G 1/4

Accessoires

Fourniture	Adaptateur: 1 x G1/4 BSPP, E40099
	joint d'étanchéité: 1, U-seal

Remarques

Remarques	Seulement utilisable en combinaison avec le mode de fonctionnement relatif du capteur de débit.
Unité d'emballage	1 pièces