


KBS50-PP-AS

Douille à billes

Douille à billes KBS..-PP-AS, série massive, version réglable, avec racleur des 2 côtés, regraissable, version protégée contre la corrosion possible

Information technique



Votre alternative produit actuelle

Size code 50

dimensions principale & données de performance

F _W	50 mm	Diamètre d'alésage du chemin de circulation des billes
D	75 mm	Diamètre extérieur
L	100 mm	Longueur
	h12	Tolérance
C _{min}	8.700 N	Capacité de charge dyn.
C _{0 min}	6.300 N	Capacité de charge stat.
C _{max}	9.200 N	Capacité de charge dyn.
C _{0 max}	8.000 N	Capacité de charge stat.
≈m	0,971 kg	Poids

Cotes de montage

L ₂	77,3 mm	
	H13	Tolérance
B _{L2}	2,65 mm	
B ₃	1 mm	
D _N	72 mm	
N ₂	4 mm	
X	64 °	
	6	Nombre de rangées de billes