

# Hoja de características del producto

## Características

# MUR39129

## Pulsador con porta-etiqueta IP55 Blanco



### Principal

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Gama de producto             | Mureva Styl                 |
| Categoría                    | Pulsador con porta-etiqueta |
| Presentación del dispositivo | Mecanismo                   |
| Tono de color                | Blanco (RAL 9003)           |

### Complementario

|   |  |
|---|--|
| Montaje del dispositivo                       | Rasante<br>Superficie  |
| Función de conmutación                        | Botón pulsador   |
| Accionador                                    | Botón pulsador   |
| Corriente nominal                             | 10 A   |
| [Ue] Tensión nominal de empleo                | 250 V AC   |
| Condiciones de uso                            | Interiores/Exteriores  |
| Material                                      | ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)<br>Bronce<br>SEBS   |
| Modo de fijación                              | Sin tornillo   |
| Capacidad de conexión por fijación            | 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> rígido<br>1,5...2,5 mm <sup>2</sup> Flexible<br>1,5...2,5 mm <sup>2</sup> con filamentos |
| Longitud de cable pelado para conectar bornas | 13 mm  |
| Altura  | 71 mm  |
| Anchura                                       | 71 mm  |
| Profundidad                                   | 40 mm  |

### Entorno

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Etiquetas de calidad     | NF<br>CE<br>EAC<br>AENOR                             |
| Grado de protección IP   | IP55   |
| Grado de protección IK   | IK08   |
| Resistencia a las llamas | Self-extinguishing 650 °C according to IEC 60695-2-1 |

|  |             |
|--|-------------|
| Normas                                 | EN 60669-1  |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5...40 °C  |
| Temperatura ambiente de almacenamiento | -25...55 °C |