

SUBCON 15HD/M - D-SUB连接器

2708546

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2708546>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

D-SUB连接器，15位HD（高密度），针式插头，一个35°电缆出线，所有系统通用的型号，引脚分配：1、2、3、6、7、8、10、13、14转螺钉接线端子



优势

- 通过可翻转的连接块改为D-SUB朝向

商业数据

订货号	2708546
包装单位	1 pc
最小订货量	1 pc
销售关键代码	DNC512
产品关键代码	DNC512
GTIN	4017918942144
单件重量（含包装）	43.8 g
单件重量（不含包装）	27.47 g
原产地	DE

SUBCON 15HD/M - D-SUB连接器

2708546

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2708546>



技术数据

说明

应用说明

应用说明

只用于工业应用

产品属性

产品类型	数据插头
MTTF	6706 年数 (SN 29500标准 , 温度25°C , 占空比21%)
	1817 年数 (SN 29500标准 , 温度40°C , 占空比34.25%)
	155 年数 (SN 29500标准 , 温度40°C , 占空比100%)

电气特性

额定电压 U _N	24 V AC/DC
---------------------	------------

连接数据


D-SUB连接	
连接方式	高密度D-SUB针式连接器

PCB连接	
连接方式	螺钉连接
剥线长度	5 mm
刚性导线最小横截面	0.14 mm ²
刚性导线最大横截面	1.5 mm ²
柔性导线最小横截面	0.14 mm ²
柔性导线最大横截面	1 mm ²
单股导线/端点 , 最小刚性AWG	26
单股导线/接线点 , 最大刚性AWG	16
AWG导线最小横截面 , 柔性	26
AWG绞线最大横截面 , 柔性	18

接口

信号	VGA
----	-----

尺寸

尺寸图	
宽度	16 mm
高度	55 mm

SUBCON 15HD/M - D-SUB连接器

2708546

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2708546>



长度

56.5 mm

材料规格

标识材料 (壳体)

ABS (金属镀层)

电缆/电线

电缆外径

4 mm ... 10 mm

机械特性

机械参数

插 / 拔周期

≥ 200

机械测试

符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准

振动 (运行) : 5g, 10 ... 150 Hz, 2.5 h, XYZ方向

符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准

冲击力 (运行) : 15g, 11 ms, 半正弦冲击脉冲

环境和真实条件

环境条件

保护等级

IP20

环境温度 (运行)

-20 °C ... 75 °C

环境温度 (存放/运输)

-25 °C ... 80 °C

海拔

≤ 5000 m (有关限制, 请见制造商关于高海拔运行的声明)

允许湿度 (运行)

10 % ... 95 % (无冷凝)

允许湿度 (存放/运输)

5 % ... 95 % (无冷凝)

认证

腐蚀性气体测试

标识

ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A

标准和规范

无影响涂层的物质

VDMA 24364:2018-05

SUBCON 15HD/M - D-SUB连接器


2708546

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2708546>



图纸

尺寸图




SUBCON 15HD/M - D-SUB连接器

2708546

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2708546>



示意图



打开外壳


SUBCON 15HD/M - D-SUB连接器



2708546

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2708546>

示意图



功能元件


SUBCON 15HD/M - D-SUB连接器



2708546


<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2708546>

示意图



左侧电缆入线

示意图



右侧电缆入线

SUBCON 15HD/M - D-SUB连接器

2708546

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2708546>



分类

ECLASS

ECLASS-13.0	27440302
ECLASS-12.0	27440302

ETIM

ETIM 9.0	EC001132
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SUBCON 15HD/M - D-SUB连接器

2708546

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/2708546>



产品环境合规性

EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-50

相关产品的中国RoHS声明表，请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品，不需要出具中国RoHS声明表。

EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》(CAS编号)

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
(江宁236信箱) 邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn