M18 VC2-0

M18™ ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE

- Moteur puissant avec un débit d'air de 1300 l/min avec une pression de 80 mbar pour une excellente aspiration de l'eau et des poussières
- Le filtre HEPA retient 99,97% des petites particules de poussière de 0,3 micron
- Jusqu'à 30min d'autonomie avec une batterie M18™ 9.0 Ah
- Rangement intégré des accessoires et du tuyau pour éviter la perte des équipements
- Compatible DEK 26 facilitant la connexion entre l'aspirateur et les outils
- Haut de l'aspirateur plat permet d'empiler les rangements
- Souffleur intégré pour dégager les débris et les poussières de la zone de travail
- Les caractéristiques Waterproof évitent les dommages et augmentent la durée de vie de l'outil
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M18™



REDLITHIUM™



Débit d'air portatif [l|min]	1,300
Capacité d'aspiration solide (l)	9.79
ø tuyau (mm)	41
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.3 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933464029