

Information produit

95 61 150

Coupe-câbles Bowden



- Pour câbles Bowden et fils d'acier doux (également V2A) jusqu'à Ø 3,0 mm
- Coupe facile et nette grâce à la forme des tranchants spéciale
- Tranchants en forme de faucille épousant la forme de l'élément à couper et évitant l'effilochement des torons
- Effort physique réduit grâce à une démultiplication très élevée
- Avec ressort d'ouverture et système de verrouillage
- Tête coupante: acier à outils en qualité spéciale, forgée, trempée à l'huile

MM

Informations générales

Réf.	95 61 150
EAN	4003773065197
Ciseaux	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	gainées en plastique
Poids	205 g
Dimensions	150 x 60 x 20 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacité de coupe du câble en cuivre, à fils fins (diamètre)	Ø 3 mm
Capacités de coupe câble en acier (diamètre)	Ø 3 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.

