

Presentazione

Gamma	New Unica
Tipo prodotto	Prea audio/video
Tipo di connettore	RCA
Topologia della rete	Audio/video
Presentazione del dispositivo	Meccanismo
Colore	Alluminio
Tipo di imballo	Flow-pack
Colore	Alluminio

Caratteristiche tecniche

Numero di prese	1
Tipologia fissaggio	Fissaggio
Numero di moduli	1 modulo
Finitura superficie	Opaco
Quantità per confezione	Set da 10
Collegamenti - morsetti	Morsetti a vite
Capacità di connessione a serraggio	$\leq 1,5 \text{ mm}^2$ per flessibile cavi $\leq 1,5 \text{ mm}^2$ per rigido cavi
Lunghezza di spelatura fili	8 mm
Materiale	Thermoplastic ABS-UV stabilised: centro piastra PC (policarbonato) GF10 FR: carcassa
Altezza	45 mm
Larghezza	22,5 mm
Profondità	28 mm
Profondità di incasso	19 mm
Peso netto	0,02 kg
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Ambiente

Temperatura di stoccaggio	-5...50 °C
Temperatura ambiente	5...45 °C
Grado di protezione ip	IP2xC
Grado di protezione IK	IK02

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
REACH free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.