

Fiche produit

Caractéristiques

NSYTBP241912H

Thalassa - boîte industrielle - couvercle haut -
241x192x128mm - PC



Principales

Gamme	Thalassa
Nom du produit	Thalassa TBP
Application	Polyvalent
Catégorie	Boîte industrielle
Hauteur	241 mm
Largeur	194 mm
Profondeur	127 mm
Hauteur intérieure	225 mm
Largeur intérieure	175 mm
Profondeur interne	120 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l'appareil	1 corps 1 capot 4 vis de capot
Type de carter	Corps monobloc
Type de face avant	Couvercle haut plein
Fixation du couvercle	Vis en plastique
Type de verrou	Vis prisonnière plat étanchéité
Pièces amovibles	Cache par vis prisonnière

Complémentaires

Matière	Polycarbonate
Couleur	Gris (RAL 7035)
Normes	UL 508 A CEI 62208
Certifications du produit	TÜV UL
Classe d'isolation électrique	Classe II
Emplacement de montage	À l'extérieur (avec auvent ou abri et vanne anti-condensation)
Poids	0,78 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP66 se conformer à NEMA 4,4X
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à CEI 62262
Tenue au feu	960 °C
Température ambiante de stockage	-15...60 °C
Température de fonctionnement	-25...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	14 cm
Largeur de l'emballage 1	20 cm
Longueur de l'emballage 1	25,5 cm
Poids de l'emballage 1	878 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	8

Hauteur de l'emballage 2	40 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	7,32 kg
Type d'emballage 3	PAM
Nb produits dans l'emballage 3	200
Hauteur de l'emballage 3	220 cm
Largeur de l'emballage 3	100 cm
Longueur de l'emballage 3	120 cm
Poids de l'emballage 3	203 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------