

导线连接器 - QPD C 3PE1,5 2X8-13 BK - 1414698

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)




导线连接器，QUICKON速连，位数: 3+PE，0.5 mm² ... 1.5 mm²，690 V，17.5 A，黑色，带两个QUICKON螺母，电缆直径范围: 10 mm ... 13 mm

优势

- ✓ 创新且省时 —— QUICKON快速连接，现场安装时最多可节省80 %的时间
- ✓ 便捷：轻松快速安装无需特殊工具
- ✓ 一贯的坚固：具备IP68/IP69K和IK07防护等级的壳体可在多种场合中应用
- ✓ 由于采用了防插错极性与符合DIN EN 0105的防触摸保护，因此可实现更加安全的连接
- ✓ 简单而安全 —— 将电缆连接器与插拔式连接器和耦合连接共同使用，您可以对电缆进行快速维修与扩展

RoHS

关键商业数据

包装单位	1 STK
GTIN	 4 055626 031606
GTIN	4055626031606
Sales Key	BF6CBA

技术数据

概述

类型	QPD 4x1,5
颜色	黑色
锁定类型	螺钉紧固
连接系统	QUICKON速连
连接方式	快速免剥线
位数	4
注意 针数：	3+PE
接合螺母紧固扭矩	8 Nm
紧固扭矩，埋头螺母	5 Nm
柔性导线最小横截面	0.5 mm ²

导线连接器 - QPD C 3PE1,5 2X8-13 BK - 1414698

技术数据

概述

柔性导线最大横截面	1.5 mm ²
刚性导线最小横截面	0.5 mm ²
刚性导线最大横截面	1.5 mm ²
最小导线横截面AWG	20
最大导线横截面AWG	16

导线

每根绞线的结构符合VDE 0295标准/最小导线直径	VDE 0295 1到6级/最小0.15mm
缆线绝缘材料	PVC/PE/TPE/橡胶
线径包括绝缘层	1.6 mm ... 3 mm
电缆外径	10 mm ... 13 mm
位置标记	1, 2, 3, PE

环境条件

保护等级	IP66
	IP68 (2 m / 24 h)
	IP69K
环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 100 °C
导线连接时的温度	-5 °C ... 50 °C

电气特性

额定电流I _N	17.5 A
额定电流	17.5 A
额定电压(III/3)	690 V
额定电压(III/2)	1000 V
额定电压(II/2)	1000 V
额定电涌电压(III/3)	6 kV
额定电涌电压(III/2)	8 kV
额定电涌电压(II/2)	8 kV

机械特性

QUICKON连接性	最大 10
插 / 拔周期	10 (最多支持10个QUICKON连接)
冲击类别	IK07

材料数据

接触件材料	Cu
材料接触表面	镀银
接触件载体材料	PA
绝缘材料	PA
阻燃等级, 符合UL 94	V0
过电压等级	III

导线连接器 - QPD C 3PE1,5 2X8-13 BK - 1414698

技术数据

材料数据

污染等级	3
------	---

标准和规范


无卤素	是
阻燃等级, 符合UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	环保使用期限: 无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

产品图

尺寸图



尺寸图

分类

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440605
eCl@ss 8.0	27440605
eCl@ss 9.0	27440605

ETIM

ETIM 5.0	EC002560
ETIM 6.0	EC002560

UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121402
-------------	----------

认证

认证

认证

GL / IECCE CB Scheme / VDE Zeichengenehmigung / EAC

导线连接器 - QPD C 3PE1,5 2X8-13 BK - 1414698

认证

防爆认证

认证详情

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6195914 HH
----	--	---	------------

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-58228
-----------------	--	---	-----------

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40029149
------------------------	--	---	----------

额定电压 UN	690 V
额定电流 IN	17.5 A
mm ² /AWG/kcmil	0.5-1.5

EAC		RU C-DE.AI30.B.01102
-----	--	----------------------

附件

附件

密封插头

堵头 - SEALING PLUG 10X16 RD - 1400284



堵头，PA， 线程 可插拔， 颜色: 红色

编码元件

导线连接器 - QPD C 3PE1,5 2X8-13 BK - 1414698

附件

编码条 - CP-QPD 3/4X1,5 - 1414729



红色防插错编码，推入QUICKON连接器，可间隔90°。

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>