


Convoyeur à galets St logement D30



Maintien solide pour convoyeurs à galets St D30 : Il suffit de le glisser dans le logement pour convoyeur à galets St D30 et de l'accrocher sur le tube (profilé) D30.

Il est également possible de visser le logement de convoyeur à galets.

Étendue de la livraison

Logement, acier zingué
6 vis Chc tête bombée, autoforeuses St 3, 9x16, TX20, acier zingué

Note technique

[0.0.642.47](#) Pour plus d'informations, veuillez cliquer ici !

Propriétés	
Référence	0.0.642.47
Unité de livraison	1 kit
Poids	161,0 g
Capacité de charge maximale	500 N

Accessoires	
0.0.641.78	Convoyeur à galets, St, rail de guidage z ESD, noir semblable RAL 9005
0.0.639.05	Convoyeur à galets, St, rail de guidage z, gris semblable RAL 7042
0.0.648.74	Convoyeur à galets logement douille d'adaptation D30 ESD, noir
0.0.642.39	Vis Chc tête bombée autotaraudeuse St 3,9x16 TX20
0.0.719.30	Rail de guidage 6 36x26-47, naturel