

4000 K

LEDriving T4W – Premium | LED – Eclairage intérieur



Domaines d'application

- Éclairage intérieur

Avantages produits

- Garantie de 5 ans
- Sans entretien grâce à la longue durée de vie allant jusqu'à 5000 h
- Jusqu'à 80% de consommation d'énergie en moins (comparé aux lampes standard)
- Remplacement Plug&Play facile

Caractéristiques produit

- Lampes LED retrofit pour diverses applications dans des intérieurs de véhicules
- LEDT4W disponible avec une température de couleur: 4000 K, 6000 K
- LEDT4W disponible avec couleur de lumière: blanc chaud, blanc froid
- Résistant aux chocs et aux vibrations

Fiche technique

Données électriques

Consommation absorbée max.	1 W
Puissance nominale	4.00 W
Tension nominale	12 V
Tension d'essai	13.2 V

Données photométriques

Temp. de couleur	4000 K
Flux lumineux	50 lm
Flux lumineux tolérant	±10 %

Dimensions & poids

Longueur	27.4 mm
Diamètre	9.0 mm
Poids du produit	2.70 g

Durée de vie

Durée de vie B3	500 h
Durée de vie Tc	1000 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	BA9s
------------------------------	------

Certificats & Normes

Catégorie ECE	-
---------------	---

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	3850WW-02B 1W 1
-----------------------	-----------------

Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (hauteur x largeur x longueur)	Volume	Poids brut
4008321657893	4000 K	Blister 2	57 mm x 30 mm x 73 mm	0.12 dm ³	10.00 g
4008321657909	4000 K	Carton de regroupement 10	78 mm x 106 mm x 104 mm	0.86 dm ³	94.00 g
4008321667199	4000 K	Carton de regroupement 420	- x - x -		
4008321684028	4000 K	Blister 2	30 mm x 70 mm x 95 mm	0.20 dm ³	8.70 g
4008321684035	4000 K	Carton de regroupement 10	104 mm x 79 mm x 104 mm	0.85 dm ³	90.00 g
4008321684042	4000 K	Carton de regroupement 420	- x - x -		

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Informations documentation

Les conditions de la garantie sont disponibles sous

▶ www.osram.fr/garantie-am

Informations légales

Non conforme à ECE

Only approved for off-road use when used in an exterior application. Illegal use on public roads leads to cancellation of vehicle operating licence and loss of insurance cover.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.