

Sécurité des personnes 4 prises FI 10mA plus

Réf. article : 0220x02042301


- Profilé en plastique robuste, gris
- Prises tournées à 90°, type E (standard français)
- Distance entre les prises : 64 mm
- Avec câble d'alimentation 1,5 m et connecteur coudé
- Sécurité des personnes par disjoncteur de protection FI 10mA
- Sécurité accrue grâce à la sécurité enfant intégrée
- Embouts avec possibilité de fixation

Caractéristiques techniques

Valeurs de connexion :	250 V~, 16 A, 50 Hz, 3 600 W
Câble d'alimentation :	1,5 m H05VV-F 3G 1,5 mm ²
Connecteur :	connecteur CEE 7/7, coudé type EF
Prises :	contact de mise à la terre central type E
Interrupteur :	bipolaire, éclairé
Sécurité des personnes :	disjoncteur de protection FI (10mA / <30ms)
Consommation propre :	< 0,5 W
Dimensions :	462 x 74 x 47 mm (L x l x H)
Cotes de fixation X :	454 mm

EAN : 401209600496 7

Conditionnement : 10 pièces



VARIO
LINEA