

M18 FSX-801C

M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™ AVEC DES COUPES DROITES / PENDULAIRES

- La scie sabre SAWZALL™ M18 FUEL™ possède des performances équivalentes à une scie sabre filaire et elle peut atteindre jusqu'à 150 coupes de pin de 290 mm x 45 mm avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18 HB12
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™ & FORGE™
- L'action pendulaire permet de dégager les débris plus rapidement, permettant une coupe plus rapide dans le bois. Idéal pour la démolition
- 3000 cps/min et une course de 32 mm pour une coupe rapide et sans effort dans une large gamme de matériaux
- Variateur de vitesses 5 positions de 1500 à 3000 cps/min pour régler la vitesse en fonction du matériau que l'on coupe
- Système FIXTEC™ pour un changement de lame rapide et facile sans clé
- Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés
- Sabot réglable pour une utilisation optimale des lames
- LED intégrée pour éclairer la zone de travail
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™


REDLITHIUM™

Cadence de coupe (courses/min)	0 - 3,000
Course (mm)	32
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.06 (M18 FB8)
Inclus dans le kit	1 x M18 FB8 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Coffret
Réf	4933499177

