



## Flaskeform, VG tilpasset


- Helashrink serie 150

### Egenskaper og fordeler


- Brukes i kombinasjon med runde og rillede adaptere
- For strekkavlastning og tetting



150 serie krympet på konnektor.



a: Før krymping



b: Etter krymping



Serie 150 ukrympet.

| TYPE     | ØH min. a | ØH max. b | ØJ min. a | ØJ max. b | P ± 10% | R ± 10% | JO ± 10% | HW ± 20% | JW ± 20% | V ± 10% | T ± 20% | Beskr. etter VG-Norm | Art.nr.   |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|----------|----------|----------|---------|---------|----------------------|-----------|
| 152-41-G | 24,0      | 10,5      | 24,0      | 6,0       | 26,0    | 9,0     | 10,0     | 1,6      | 0,5      | 3,0     | 1,0     | VG 95343 T06 A 001 A | 401-52780 |
| 152-42-G | 24,0      | 10,5      | 24,0      | 6,0       | 38,0    | 21,0    | 10,0     | 1,6      | 0,5      | 3,0     | 1,0     | VG 95343 T06 B 001 A | 401-52880 |
| 153-41-G | 25,0      | 14,0      | 9,0       | 3,5       | 40,0    | 13,0    | 16,0     | 1,8      | 0,5      | 3,0     | 1,0     | VG 95343 T06 A 002 A | 401-53780 |
| 153-42-G | 25,0      | 14,0      | 9,0       | 3,5       | 55,0    | 28,0    | 16,0     | 1,8      | 0,5      | 3,0     | 1,0     | VG 95343 T06 B 002 A | 401-53880 |
| 154-41-G | 30,0      | 14,0      | 30,0      | 6,0       | 43,0    | 20,0    | 13,0     | 1,8      | 1,0      | 3,0     | 1,0     | VG 95343 T06 A 003 A | 401-54780 |
| 154-42-G | 30,0      | 14,0      | 30,0      | 6,0       | 55,0    | 32,0    | 13,0     | 1,8      | 1,0      | 3,0     | 1,0     | VG 95343 T06 B 003 A | 401-54880 |
| 155-41-G | 31,0      | 18,0      | 31,0      | 7,0       | 47,0    | 15,0    | 18,0     | 1,8      | 1,0      | 3,0     | 1,0     | VG 95343 T06 A 004 A | 401-55780 |
| 155-42-G | 31,0      | 18,0      | 31,0      | 7,0       | 67,0    | 35,0    | 18,0     | 1,8      | 1,0      | 3,0     | 1,0     | VG 95343 T06 B 004 A | 401-55880 |
| 156-41-G | 36,0      | 22,5      | 36,0      | 8,5       | 60,0    | 22,0    | 20,0     | 2,0      | 1,0      | 3,0     | 1,0     | VG 95343 T06 A 005 A | 401-56780 |
| 156-42-G | 36,0      | 22,5      | 36,0      | 8,5       | 80,0    | 42,0    | 20,0     | 2,0      | 1,0      | 3,0     | 1,0     | VG 95343 T06 B 005 A | 401-56880 |
| 157-41-G | 43,0      | 28,0      | 43,0      | 10,0      | 60,0    | 21,0    | 20,0     | 2,2      | 1,0      | 3,0     | 1,7     | VG 95343 T06 A 006 A | 401-57780 |
| 157-42-G | 43,0      | 28,0      | 43,0      | 10,0      | 79,0    | 41,0    | 20,0     | 2,2      | 1,0      | 3,0     | 1,7     | VG 95343 T06 B 006 A | 401-57880 |
| 157-43-G | 43,0      | 28,0      | 43,0      | 10,0      | 99,0    | 61,0    | 20,0     | 2,2      | 1,0      | 3,0     | 1,7     | VG 95343 T06 C 001 A | 401-57980 |
| 158-41-G | 60,0      | 35,0      | 60,0      | 16,0      | 90,0    | 32,0    | 38,0     | 3,2      | 1,5      | 3,0     | 1,7     | VG 95343 T06 A 007 A | 401-58780 |
| 158-42-G | 60,0      | 35,0      | 60,0      | 16,0      | 110,0   | 52,0    | 38,0     | 3,2      | 1,5      | 3,0     | 1,7     | VG 95343 T06 B 007 A | 401-58880 |
| 158-43-G | 60,0      | 35,0      | 60,0      | 16,0      | 130,0   | 72,0    | 38,0     | 3,2      | 1,5      | 3,0     | 1,7     | VG 95343 T06 C 002 A | 401-58980 |
| 159-41-G | 66,0      | 45,0      | 66,0      | 17,0      | 130,0   | 50,0    | 50,0     | 3,8      | 2,0      | 3,0     | 2,0     | VG 95343 T06 A 008 A | 401-59780 |
| 159-42-G | 66,0      | 45,0      | 66,0      | 17,0      | 150,0   | 70,0    | 50,0     | 3,8      | 2,0      | 3,0     | 2,0     | VG 95343 T06 B 008 A | 401-59880 |
| 159-43-G | 66,0      | 45,0      | 66,0      | 17,0      | 171,0   | 90,0    | 50,0     | 3,8      | 2,0      | 3,0     | 2,0     | VG 95343 T06 C 003 A | 401-59980 |
| 160-41-G | 82,0      | 58,0      | 82,0      | 27,0      | 137,0   | 37,0    | 62,0     | 3,8      | 3,8      | 3,0     | 2,0     | VG 95343 T06 A 009 A | 401-60780 |
| 160-42-G | 82,0      | 58,0      | 82,0      | 27,0      | 158,0   | 58,0    | 62,0     | 3,8      | 3,8      | 3,0     | 2,0     | VG 95343 T06 B 009 A | 401-60880 |
| 160-43-G | 82,0      | 58,0      | 82,0      | 27,0      | 213,0   | 113,0   | 62,0     | 3,8      | 3,8      | 3,0     | 2,0     | VG 95343 T06 C 004 A | 401-60980 |

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.

HellermannTyton formgods leveres i forskjellige materialer og i kombinasjon med flere limtyper. Se mer detaljert informasjon i formgodskatalog.



For produktspesifikke godkjenninger, se tilleggsinformasjon bakerst i katalogen.