



Pushing Performance
Since 1945

har-flexicon 3,50 TWIH-8 Ethernet



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	14 03 081 4302 201
规格	har-flexicon 3,50 TWIH-8 Ethernet
浩亭电子目录	https://harting.com/14030814302201

标识

类别	连接器
系列	har-flexicon®
原件	PCB接线端子

版本

接线方式	绝缘置换连接绝缘位移终端 波峰焊接接线方式
连接方式	PCB至电缆
针数	8
应用领域	用于波峰焊

技术参数

导体截面积	0.2 ... 0.34 mm²
导体截面积 [AWG]	AWG 24 ... AWG 22
插针排	1
针间距 (接线端)	3.5 mm
额定电流	2.5 A
污染等级	3
传输特性	Cat. 6A E _A 级，到 500 MHz
数据速率	10 Mbit/s
	100 Mbit/s
	1 Gbit/s
	10 Gbit/s
放电距离	2.3 mm



Pushing Performance
Since 1945

技术参数

爬电距离	2.3 mm
极限温度	-40 ... +105 °C
绝缘组	I (600 ≤ CTI)

材料特性

材料(插芯)	PA66
颜色(插芯)	棕
	蓝
	橙
	绿色
	白
材料 (插针)	铜合金
表面 (插针)	Sn 界面端
	Sn 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94	V-0
RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	不包含
铁路车辆防火	EN 45545-2 (2020-08)
包含危险等级的要求集	R26

规格和认证

UL / CSA	UL 1059 XCFR2.E314677
	CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677

商业数据

包装尺寸	100
净重	5 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140280083
eCl@ss	27460201 印刷电路板连接器



Pushing Performance
Since 1945

商业数据

ETIM	EC002637
UNSPSC 24.0	39121415