

# IC-DFR 12 - 附件

1852121

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1852121>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



面板安装框架，额定横截面: 2.5 mm<sup>2</sup>，颜色: 绿色，电位数: 12，行数: 1，位数: 12，连接量: 12，产品系列: IC-DFR，针距: 5.08 mm，包装类型: 纸箱包装，此安装框架仅可与IC 2,5/-STGF-5,08组合使用

## 优势

- 用于COMBICON反向插头IC 2,5/-STGF-5,08的穿板式安装框架
- 电缆连接位于设备内部，因此可自由定位穿板式连接
- 安装法兰可降低焊接点上的机械应力
- 可与MSTB 2,5系列连接器组合使用

## 商业数据

订货号	1852121
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	AAHZBE
产品关键代码	AAHZBE
目录页面	页码350 (C-1-2013)
GTIN	4017918109004
单件重量(含包装)	3.218 g
单件重量(不含包装)	2.9 g
原产地	PL

# IC-DFR 12 - 附件



1852121

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1852121>

## 技术数据

### 产品属性

产品类型	面板安装框架
产品系列	IC-DFR
产品线	COMBICON Connectors Special
类型	穿墙式安装框架
位数	12
针距	5.08 mm
连接量	12
行数	1
电位数目	12

### 尺寸

尺寸图	
针距	5.08 mm
宽度 [w]	84.63 mm
高度[h]	16.75 mm
长度[l]	19 mm
高度	16.75 mm

### 材料规格

#### 材料数据 - 壳体

颜色 (外壳)	绿色 (6021)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级，符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

### 连接器

#### 连接1

绝缘材料	PA
CTI符合IEC 60112	600

### 包装规格

# IC-DFR 12 - 附件

1852121

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1852121>



包装类型

纸箱包装

# IC-DFR 12 - 附件




1852121

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1852121>

## 图纸

开孔图/焊盘环宽



尺寸b=10.84 mm + ( 芯数 x 5.08 mm )

尺寸c=尺寸b+5.83 mm

# IC-DFR 12 - 附件

1852121

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1852121>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27460405
ECLASS-13.0	27460405

### ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1852121

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1852121>

## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

### EF3.0 气候变化

CO<sub>2</sub>e 千克

0.04千克二氧化碳当量

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部

南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号

(江宁236信箱) 邮编：211100

025-52121888

[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)