

## Han Q4/0 -M- Crimp



图片仅用于说明。请参考产品描述。

|        |                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 订货号    | 09 12 004 3051                                                                |
| 规格     | Han Q4/0 -M- Crimp                                                            |
| 浩亭电子目录 | <a href="https://harting.com/09120043051">https://harting.com/09120043051</a> |

### 标识

|    |                    |
|----|--------------------|
| 类别 | 插芯                 |
| 系列 | Han <sup>®</sup> Q |
| 标识 | 4/0                |

### 版本

|      |                   |
|------|-------------------|
| 接线方式 | 压接针               |
| 公母类型 | 公头                |
| 尺寸   | 3 A               |
| 针数   | 4                 |
| 详细资料 | 请单独订购压接针。         |
| 详细资料 | 注意事项！仅适用热塑性上壳/底座！ |

### 技术参数

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 导体截面积     | 1.5 ... 10 mm <sup>2</sup> |
| 额定电流      | 40 A                       |
| 额定电压      | 830 V                      |
| 额定脉冲电压    | 8 kV                       |
| 污染等级      | 3                          |
| 额定电压符合UL  | 600 V                      |
| 额定电压符合CSA | 600 V                      |
| 绝缘阻抗      | >10 <sup>10</sup> Ω        |
| 极限温度      | -40 ... +125 °C            |



Pushing Performance  
Since 1945

技术参数

|      |      |
|------|------|
| 插拔次数 | ≥500 |
|------|------|

材料特性

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| 材料(插芯)           | 聚碳酸酯 (PC)            |
| 颜色(插芯)           | RAL 7032 ( 卵石灰 )     |
| 材料阻燃性等级符合 UL 94  | V-0                  |
| RoHS             | 符合                   |
| ELV 状态           | 符合                   |
| China RoHS       | e                    |
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含                  |
| REACH 附件 XIV 物质  | 不包含                  |
| REACH SVHC 物质    | 不包含                  |
| 加州 65 号提案物质      | 不包含                  |
| 铁路车辆防火           | EN 45545-2 (2020-08) |
| 包含危险等级的要求集       | R22 (HL 1-3)         |
|                  | R23 (HL 1-3)         |

规格和认证

|          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| 规格       | IEC 60664-1                       |
|          | IEC 61984                         |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E235076             |
|          | CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076 |
|          | UL 2237 PVVA2.E318390             |
|          | CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390 |
| 认证       | DNV GL                            |

商业数据

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| 包装尺寸        | 10                   |
| 净重          | 10 g                 |
| 原产国         | 罗马尼亚                 |
| 欧洲海关关税号     | 85366990             |
| GTIN        | 5713140017146        |
| eCl@ss      | 27440205 工业插头连接器接触部分 |
| ETIM        | EC000438             |
| UNSPSC 24.0 | 39121522             |