

特点

- 该装置可存储超过 16,000 个温度读数
- 防护等级 IP67
- 记录速率介于 10 秒到 12 小时之间
- 该软件免费提供

RS Pro PRO-USB-1 温度测量数据记录仪

RS 库存号: 179-9535



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS Pro USB 温度数据记录仪简介。此高质量独立装置可测量和存储多达 16,000 个温度读数，范围从 -35 至 +80°C，此外还具有 IP 67 等级，这意味着它具有防水，防尘和防碎片的特点，使其特别适用于恶劣或不友好的环境。此数据记录仪装置紧凑，便携且用途极其广泛，可使用内置 USB 接口轻松设置以查看数据，从而易于在现场或稍后访问测量数据以进行查看。

一般规格

测量参数	温度
传感器类型	温度
接口类型	USB
警报	是的
每个通道的读数数	16000
记录速率	用户可在 10 秒和 12 小时之间选择
读数	16,000 温度
软件	windows xp/vista/7 和 8 (32 位和 64 位)
包括	电池
应用	HVAC, 医疗保健, 住宿, 办公室, 仓库, 温室

测量

参数	范围	分辨率	精确度
温度	-5°C 至 80°C	-	±1°C

电气规格

电源	电池
电池类型	1/2AA
电池寿命	2years

机械规格

尺寸	99mm x94mm x23mm
长度	99mm
宽度	25mm
高度	23mm

操作环境规格

工作温度范围:	-30°C 至 +80°C
最高工作温度	800°C
最低工作温度	-35°C

保护类别

ip 等级	IP 67
-------	-------

认证

合规性 / 认证	rohs 合规性证书
----------	------------

