

HALOLINE ECO 230 W 240 V R7S

HALOLINE ECO | Tweezijdig gesokkelde halogeenlampen met buis lampvoet



Toepassingsgebieden

- Algemene verlichting
- Ingangsverlichting
- Padverlichting
- Verkeersgebieden
- Winkels
- Restaurants, hotels en gelijkaardige prestigieuze toepassingen
- Kantoren, openbare gebouwen

Productvoordelen

- Brilljante ECO-accentverlichting
- Directe vervanging voor standaard buisvormige halogeenlampen
- Aanzienlijk lagere CO₂ emissies
- Lagere warmtebelasting (in vergelijking tot het standaardreferentieproduct)
- Geen transformator nodig
- Bevat geen kwik

Productkenmerken

- Gemiddelde levensduur: 2.000 u
- Dimbaar
- Kleurweergave-index R_a: 100



Technische data

Elektrotechnische gegevens

Nominale vermogen	230.00 W
Nominale spanning	240 V
Constructievermogen	230.00 W
Vergelijkbaar vermogen lamp	300 W
Arbeidsfactor λ	1.00
Energy consumption	230 kWh/1000h

Fotometrische data

Nominale lichtstroom	5000 lm
Kleurtemperatuur	2950 K
Licht kleur volgens EN 12464-1	Warm Wit
Lichtstroom	5000 lm
Kleurweergave index Ra	100
Lichtstroom einde nominale levensduur	0.80

Lichttechnische gegevens

Opstarttijd	0.0 s
Opwarmingstijd (60 %)	0.00 s

Afmetingen



Product line drawing

Diameter	12.0 mm
Totale lengte	114.2 mm
Lengte	119.6 mm

Productdatasheet

Buitenkolf	T12
-------------------	-----

Kleuren & materialen


Kwikgehalte	0.0 mg
Kwik vrij	Ja

Levensduur

Nominale levensduur lamp	2000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	2000 h
Aantal schakelcycli	50000 ¹⁾

¹⁾ At 1 min on / 3 min off

Aanvullende product data



Stralingsverdeling

Lampvoet	R7s
Voetnoot voor product	Zekering met aangegeven waarden aanbevolen volgens IEC60357, EN60357/Voor buitentoepassingen en gebruik in vochtige ruimtes zijn speciale goedgekeurde armaturen vereist

Vermogen

Snelle zekering	2.0 A
Brandstand	Willekeurig

Productdatasheet

Dimbaar	Ja
----------------	----

Certificaten & normen

Energie efficiëntie klasse	C
-----------------------------------	---

Land-specifieke indelingen

ILCOS	HDG-230-240-R7s-114,2
Bestelcode	64701 ECO 230W

Land specifieke informatie

Productcode	METEL-Code	SEG-No.	STK-nummer	UK Org
4008321275622	-	-	4736251	-

Productdatasheet

Logistieke data

Productcode	Productomschrijving	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (hoogte x breedte x lengte)	Volume	Gewicht
4008321275622	HALOLINE ECO 230 W 240 V R7S	Vouwdoos 1	21 mm x 18 mm x 126 mm	0.05 dm ³	15.00 g
4008321275639	HALOLINE ECO 230 W 240 V R7S	Verzenddoos 20	112 mm x 77 mm x 137 mm	1.18 dm ³	342.00 g

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.